

USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium

Productcode: SMS1BMU313



Voeg high-speed dataopslag toe aan uw laptop of desktop, met deze draagbare mSATA en mSATA Mini schijfbehuizing. Deze mSATA dataopslag biedt snellere bestandsoverdracht met USB 3.1 (10 Gbps) in een robuuste aluminiumbehuizing.

Dankzij het compacte design biedt de metalen mSATA schijfbehuizing u een zeer mobiele, high-speed opslagoplossing. Slank en stijlvol, deze behuizing is de ideale accessoire voor laptops of desktops.

De duurzame, sterke mSATA behuizing biedt betrouwbare schijfbescherming. De behuizing is ook voorzien van ventilatiegaten die uw schijf helpen beschermen tegen oververhitting door warmte af te voeren en constant voor een optimale bedrijfstemperatuur zorgen.

Met ondersteuning van USB 3.1 (ook bekend als USB 3.1 Gen 2) en SATA III (6 Gbps) hostverbindingen, kunt u met deze schijfbehuizing de prestatie van uw mSATA solid-state drives maximaliseren voor een snellere bestandsoverdracht. De mSATA schijfbehuizing ondersteunt ook UASP voor verbeterde prestaties.

Deze draagbare schijfbehuizing is compatibel met alle standaard mSATA schijven, inclusief de mSATA Mini (halfgrote) form factor.

De SMS1BMU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Mobiele professionals die snelle externe dataopslag nodig hebben
- Voeg snel draagbare externe opslag toe aan uw laptop of desktop met een mSATA SSD
- Draag snel en gemakkelijk data over tussen meerdere werkstations via een high-speed verbinding

Eigenschappen

- Voeg snelle externe opslag toe aan uw laptop of desktop met een mSATA-schijf
- Maximaliseer de prestatie van uw mSATA SSD met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
- Compatibel met mSATA en mSATA Mini (volledige en halfhoge mSATA-schijven)
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- UASP ondersteuning
- Robuuste aluminiumbehuizing
- Ventilatiegaten voor warmteafvoer
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	mSATA (Full Size & Half Size)
Schijftype	mSATA (Mini SATA)
Schijfinstallatie	Vast
Ondersteunde schijfhoogte(n)	Full Size (50.8mm) Half Size (26.8mm)
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351

Prestaties



Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Nee
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 1 TB mSATA schijven

Connector(en)

Schijfaansluitingen	mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding & activiteit
-----------------	----------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Max. schijfhoogte	2.0 in [50.8 mm]
Lengte product	3.9 in [98.0 mm]



Breedte product	1.6 in [40.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	2.0 oz [58.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [136.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB 3.1 mSATA SSD-behuizing - aluminium</p> <p>USB A naar Micro B kabel - 46 cm</p> <p>montageschroeven</p> <p>sets met mSATA bevestigingsmaterialen (vooraf geïnstalleerd)</p> <p>Schroevendraaier</p> <p>Verkorte handleiding</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

