

USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskskabinett - aluminium

Produkt ID: SMS1BMU313



Lägg till datalagring med hög hastighet till din bärbara eller stationära dator med detta bärbara mSATA- och mSATA Mini-hårddiskskabinett. Det ger dig högre dataöverföringshastigheter med USB 3.1 (10 Gbps) i ett solitt aluminiumkabinett.

Med dess kompakta design och metallhölje ger mSATA-hårddiskskabinettet dig en väldigt bärbar lagringslösning med hög hastighet. Kabinettet är slimmat och elegant för ett idealiskt tillbehör för bärbara och stationära datorer.

mSATA-kabinettet ger tillförlitligt hårddiskskydd med sitt hållbara och solida aluminiumhölje. Det har dessutom ventilationshål för att skydda din hårddisk från överhettning genom värmeavledning och för att upprätthålla optimal driftstemperatur.

Med sitt stöd för USB 3.1- (även känd som USB 3.1 Gen 2) och SATA III-värdanslutningar (6 Gbps) låter hårddiskskabinettet dig maximera prestandan på dina mSATA solid state-enheter för att få högre dataöverföringshastigheter. mSATA-hårddiskskabinettet stöder dessutom UASP för förbättrad prestanda.

Detta bärbara hårddiskskabinett är kompatibelt med alla standard mSATA-hårddiskar, inklusive formfaktorn mSATA Mini (halvstorlek).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Mobila yrkesmän som behöver snabb extern datalagring
- Lägg snabbt till bärbar extern lagring till din bärbara eller stationära dator med hjälp av en mSATA-SSD
- Flytta data snabbt och enkelt mellan flera arbetsstationer med hjälp av en anslutning i hög hastighet

Funktioner

- Maximera prestandan på din mSATA SSD med USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)
- Kompatibel med mSATA och mSATA Mini (mSATA-hårddiskar i fullhöjd och halvhöjd)
- Stöder SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
- UASP-stöd
- Hölje i solitt aluminium

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	mSATA (Full Size & Half Size)
Enhetsstyp	mSATA (Mini SATA)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	Full Size (50.8mm)
	Half Size (26.8mm)
Chipset-ID	ASMedia - ASM1351

Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Port Multiplier	Nej
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med mSATA-hårddiskar på upp till 1 TB
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 stift, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström och aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Utseende		
	Färg	Svart

Kabinetttyp	Aluminium
Maximal enhetshöjd	2.0 in [50.8 mm]
Produktlängd	3.9 in [9.8 cm]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	2.0 oz [58.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	5.1 in [13.0 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.9 oz [138.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.1 mSATA SSD-kabinett - aluminium
	1 - USB-A till Micro B-kabel - 46 cm
	4 - monteringskruvar
	2 - set med mSATA-monteringsutrustning (förinstallerad)
	1 - Skruvmejsel
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.