

Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio

ID del Producto: SMS2BU31C3R



Este gabinete con doble ranura para unidades mSATA y Mini mSATA hace más fácil agregar almacenamiento ultrarrápido, portátil y externo a su computadora de escritorio, laptop o tablet equipada con USB-C™ o USB-A. El gabinete mSATA dual ofrece funcionalidad RAID, para mayor capacidad, mejor rendimiento o redundancia de datos.

Acceda, transfiera y haga copias de seguridad rápidamente de sus archivos. El gabinete mSATA dual le permite aprovechar al máximo la velocidad de sus unidades mSATA, ya que aprovecha la tecnología USB 3.1 Gen 2, con tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Solución ideal para profesionales de informática, creativos, profesores, investigadores y demás profesionales que necesitan rápido acceso a ficheros de datos importantes mientras trabajan en la oficina, un laboratorio o en casa. La caja mSATA USB 3.1 Gen 2 garantiza el fácil acceso a sus archivos a la hora de migrar datos, así como hacer copias de seguridad, a fin de poder guardar a salvo sus datos importantes en todo momento.

Gracias a las múltiples opciones RAID, es posible obtener mayor volumen de almacenamiento, rendimiento o redundancia. Disfrute de la confiabilidad que ofrece esta solución combinada, ya que permite hacer copias de seguridad continuamente, además de las ventajas de velocidades de transferencia más rápidas y mayor capacidad. El gabinete es compatible con las funcionalidades RAID 0, RAID 1, JBOD y SPAN (BIG), lo cual permite elegir su modo preferido de copia de seguridad. También es compatible con SSD TRIM, lo cual prolonga la durabilidad y el rendimiento de la unidad.

El gabinete de dos bahías aprovecha al máximo el diseño de factor de forma pequeño de las unidades mSATA SSD, gracias a la velocidad que ofrece USB 3.1 Gen 2, a fin de crear una solución de almacenamiento muy portátil. El gabinete le permite agregar dos unidades mSATA SSD externas a su ordenador portátil o de sobremesa, para disfrutar de almacenamiento de datos rápido y portátil. Obtiene la alimentación directamente del puerto USB de su dispositivo, lo cual significa que no necesita alimentación externa. Su diseño compacto permite llevarla dentro del maletín de su laptop o cualquier otro maletín, al desplazarse a cualquier lugar: de casa a la oficina, en un hospital o

laboratorio, o en exteriores, de manera que pueda acceder a sus datos en todo momento.

Con un diseño de gabinete de aluminio macizo, esta caja de unidad de disco con doble bahía permite mantener a salvo sus datos donde quiera que vaya. Incluye dos cables USB (USB-C a Micro-B y USB-A a Micro-B) para uso flexible con los más recientes modelos de laptops y tablets equipados con un puerto USB-C™, así como con dispositivos de generación anterior. Asimismo, incluye todas las herramientas y hardware de instalación. También es compatible con un puerto Thunderbolt™ 3 USB-C.

El gabinete funciona independientemente del sistema operativo y no requiere software ni controladores. El modelo SMS2BU31C3R está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Agregue almacenamiento de datos rápido, portátil y externo a su computadora de escritorio, laptop o tablet equipada con USB-C o USB-A, mediante el uso de una unidad SSD mSATA o Mini mSATA
- Obtenga rápido acceso a datos y archivos importantes a través de la ultrarrápida tecnología USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), ideal para profesionales de oficinas, vendedores, profesores, investigadores, personal médico y demás trabajadores "móviles"
- Reaproveche sus unidades de disco para ampliar el almacenamiento de su ordenador o para hacer copias de seguridad de los datos
- Ideal para proteger sus unidades del polvo y otros elementos dañinos potenciales
- Acceda a sus unidades para la recuperación, copias de seguridad o reparación de datos

Características

- Aproveche al máximo el rendimiento de sus unidades mSATA SSD con conectividad de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- Este gabinete mSATA RAID dual es compatible con mSATA y Mini mSATA (unidades mSATA de altura completa y altura media)
- Compatible con RAID 0, RAID 1, JBOD y SPAN (BIG) para ofrecer rendimiento, capacidad y redundancia óptimos
- Agregue almacenamiento rápido, portátil y externo a su computadora de escritorio, laptop o tablet equipada con USB-C o USB-A
- También es compatible con la función TRIM para SSD, lo cual prolonga la durabilidad y el rendimiento de la unidad

- Compatible con puertos USB-C Thunderbolt 3
- Caja de aluminio macizo, compatible con SATA I, II, III (hasta 6Gbps)
- Retrocompatible con USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	mSATA (Full Size & Half Size)
Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
Instalación de la Unidad	Fijo
Altura(s) posible(s) de la unidad	Full Size (50.8mm) Half Size (26.8mm)
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1352R

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)



	Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
	RAID	Sí
	Modos RAID Soportados	RAID 0 (Discos Divididos) RAID 1 (Discos en Espejo) JBOD - (Sólo un Puñado de Discos) BIG (Spanning or Concatenation)
	MTBF	5.000.000 horas
<hr/>		
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)
	Conectores del Host	USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps)
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
<hr/>		
Indicadores		
	Indicadores LED	Lectura / escritura (blanco) Error / Recompilado (rojo)
<hr/>		
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)



Humedad 5% ~ 95%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
Ancho del Producto	3.1 in [80 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [100 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.3 in [16 cm]
Ancho de la Caja	5.1 in [13 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.1 oz [202 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	caja para unidad de 2 bahías
	Cable USB-C a Micro-B - 46cm
	Cable USB-A a Micro-B - 46cm
	conjuntos de hardware de montaje mSATA
	tornillos de montaje de la caja
	Destornillador
	Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.