

Dubbele sleuf schijfbehuizing voor mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Productcode: SMS2BU31C3R



Met deze schijfbehuizing met twee sleuven voor mSATA- en mSATA Mini-schijven kunt u gemakkelijk ultrasnelle, draagbare externe opslag toevoegen aan uw met USB-C™ of USB-A uitgeruste laptop, tablet desktopcomputer. De dubbele mSATA-behuizing biedt ook RAID-functionaliteit voor een grotere capaciteit, verbeterde prestaties of dataredundantie.

Snel uw bestanden openen, overdragen en back-uppen. Met de dubbele mSATA-behuizing kunt de snelheid van uw mSATA-schijven benutten door te profiteren van USB 3.1 Gen 2 met dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps. Deze behuizing is ideaal voor IT-professionals, creatieve professionals, docenten, onderzoekers en andere professionals die snel toegang moeten hebben tot belangrijke databestanden, op kantoor, in het lab of tijdens het thuiswerken. De USB 3.1 Gen 2 mSATA-behuizing biedt u eenvoudig toegang tot uw bestanden voor datamigratie en -back-ups zodat u belangrijke data altijd kunt beveiligen.

Met meerdere RAID-opties kunt u meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie verkrijgen. Wees gerust dat uw bestanden continu worden geback-up't of profiteer van de grotere snelheid en capaciteit van een gecombineerde oplossing. De behuizing ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG), waardoor u uw back-up-voorkeursmethode kunt kiezen. De behuizing ondersteunt ook SSD TRIM voor een langere levensduur en prestatie van uw schijven.

De 2-bay behuizing benut de kleine vormfactor van mSATA SSD's met de snelheid van USB 3.1 Gen 2 voor een zeer mobiele opslagoplossing. Met de behuizing kunt u twee mSATA SSD's extern aan uw laptop of desktopcomputer toevoegen voor snelle, draagbare dataopslag. De behuizing wordt direct gevoed vanaf de USB-poort van uw apparaat, zodat geen externe voeding vereist is. Dankzij het compacte design kunt u hem in uw laptop- of draagtas opbergen en overal meenemen -- van uw huis naar het kantoor, het ziekenhuis, het laboratorium of in het veld, zodat u toegang hebt tot uw data waar u ook heen gaat.

Gemaakt van sterk aluminium helpt deze dual-bay schijfbehuizing uw data te beschermen waar u ook heen gaat. Ook worden twee USB-kabels (USB-C naar Micro-B en USB-A naar Micro-B) geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets die zijn uitgerust met een USB-C™ poort, alsmede

oudere apparaten. Bovendien worden alle vereiste schijfinstallatietools en -bevestigingsmaterialen meegeleverd. De 2-bay behuizing is ook compatibel met een Thunderbolt™ 3 USB-C poort.

De behuizing werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, waardoor geen extra software of stuurprogramma's nodig zijn. De SMS2BU31C3R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg draagbare externe dataopslag toe aan uw met USB-C of USB-A uitgeruste laptop, tablet of desktopcomputer met een mSATA of mSATA Mini SSD
- Krijg snel toegang tot belangrijke data en bestanden met ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), ideaal voor kantoorpersoneel, verkoopmanagers, docenten, onderzoekers, medisch personeel en andere mobiele medewerkers
- Gebruik schijven opnieuw of voor een ander doel om de opslag van uw pc uit te breiden of data te back-uppen
- Ideaal ter bescherming van schijven tegen stof en andere mogelijke gevaren
- Krijg toegang tot schijven voor het herstellen, back-uppen of repareren van data

Eigenschappen

- Maximaliseer de prestatie van uw mSATA SSD's met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
- De Dual mSATA RAID-behuizing ondersteunt mSATA en mSATA Mini (volledige hoogte en halfhoge mSATA-schijven)
- Ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG) voor optimale prestatie, capaciteit en redundantie
- Voeg snelle, draagbare externe opslag toe aan uw met USB-C of USB-A uitgeruste laptop, tablet of desktopcomputer

- Ondersteunt SSD TRIM voor een langere levensduur en prestatie van uw schijven
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
- Stevige aluminium behuizing met ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Neerwaarts compatibel met USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2
Aantal stations	2
Schijfgrootte	mSATA (Full Size & Half Size)
Schijftype	mSATA (Mini SATA)
Schijfinstallatie	Vast
Ondersteunde schijfhoogte(n)	Full Size (50.8mm) Half Size (26.8mm)
Chipsetcode	ASMedia - ASM1352R

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja

	RAID	Ja
	Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror) JBOD - (Just a Bunch of Disks) BIG (span of linear)
	MTBF	5.000.000 uur
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	2 - mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Lezen / schrijven (wit) 2 - Fout / Rebuilt (rood)
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% ~ 95%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.9 in [10 cm]
Breedte product	3.1 in [8 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	3.5 oz [100 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.3 in [16 cm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.1 oz [202 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-bay schijfbehuizing
	1 - USB-C naar Micro-B-kabel - 46 cm
	1 - USB-A naar Micro-B-kabel - 46 cm
	2 - sets met mSATA bevestigingsmaterialen
	4 - montageschroeven voor behuizing
	1 - Schroevendraaier
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.