

Hårddiskabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Produkt ID: SMS2BU31C3R



Detta hårddiskabinett med dubbla fack för mSATA- och mSATA mini-hårddiskar gör det enkelt att lägga till supersnabb, bärbar extern lagring till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator med USB-C™ eller USB-A. Det dubbla mSATA-kabinettet har även RAID-funktion för ökad kapacitet, förbättrad prestanda eller dataredundans.

Nå, för över och säkerhetskopiera dina filer snabbt. Med det dubbla mSATA-kabinettet kan du utnyttja hastigheten från dina mSATA-hårddiskar genom att utnyttja USB 3.1 Gen 2 med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps. Det är idealiskt för IT-proffs, kreativa proffs, lärare, forskare och andra yrken där man behöver snabb åtkomst till viktiga datafiler, på kontoret, labbet eller från hemmet. USB 3.1 Gen 2 mSATA-kabinettet ger enkel åtkomst till dina filer för datamigrering och säkerhetskopiering så att du kan säkra data när som helst.

Med flera RAID-alternativ kan du få ökad lagringsstorlek, prestanda, eller redundans. Njut av sinnesro och vetskapen att dina filer hela tiden säkerhetskopieras eller utnyttja den högre hastigheten och kapaciteten med en kombinerad lösning. Kabinettet stöder RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG) så att du kan välja det säkerhetskopieringsläge du föredrar. Det stöder även SSD TRIM för ökad livslängd och prestanda.

Kabinettet med två fack utnyttjar mSATA SSD-hårddiskars lilla formfaktor och hastigheten från USB 3.1 Gen 2 för att skapa en väldigt bärbar lagringslösning. Med kabinettet kan du lägga till två mSATA SSD-enheter externt till din bärbara eller stationära dator för snabb och bärbar datalagring. Det strömförses direkt från USB-porten på din enhet så att extern ström inte behövs. Med sin kompakta design kan du stoppa ner den i datorväskan och ta med den var som helst - från hemmet till kontoret, sjukhuset, labbet eller ut i fält, så att du kan nå din data var du än är.

Hårddiskabinettet med dubbla fack är tillverkat med ett hölje i solitt aluminium för att skydda din data var du än är. Den levereras med två USB-kablar (USB-C till Micro-B och USB-A till Micro-B) för flexibel användning med de senaste bärbara datorerna och surfplattorna med en USB-Type C™-port samt äldre enheter och alla installationsverktyg som behövs. Kabinettet med två fack är dessutom kompatibel med en Thunderbolt™ 3 USB-C-port.

Kabinettet är OS-oberoende och behöver inte extra drivrutiner eller mjukvara. SMS2BU31C3R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till bärbar extern lagring till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator med USB-C eller USB-A med hjälp av en mSATA- eller mSATA Mini-SSD
- Få snabb åtkomst till viktiga datafiler genom supersnabb USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), idealiskt för kontorsproffs, försäljningschefer, lärare, forskare, vårdpersonal och andra mobila arbetare
- Återanvänd eller få ny användning av hårddiskar för att få mer PC-lagring eller för att säkerhetskopiera data
- Idealisk för att skydda hårddiskar mot damm och andra potentiella faror
- Få åtkomst till hårddiskar för dataåterställning, säkerhetskopiering eller reparation

Funktioner

- Maximera prestandan på dina mSATA SSD-enheter med USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)
- Det dubbla mSATA RAID-kabinettet stöder mSATA och mSATA Mini (mSATA-hårddiskar i fullhöjd och halvhöjd)
- Stöder RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG) för optimal prestanda, kapacitet och redundans
- Lägg till snabb och bärbar lagring till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator med USB-C eller USB-A
- Stöder SSD TRIM för ökad livslängd och prestanda
- Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
- Kabinett i solitt aluminium med stöd för SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)

- Bakåtkompatibel med USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	mSATA (Full Size & Half Size)
Enhetsstyp	mSATA (Mini SATA)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	Full Size (50.8mm) Half Size (26.8mm)
Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Ja
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	RAID 0 (stripade enheter)

		RAID 1 (speglade enheter)
		JBOD - (Just a Bunch of Disks)
		BIG (Omfång eller sammanfogning)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	5 000 000 timmar
Kontakt(er)	Enhetskontakter	2 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 stift, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Läsa/skriva (vitt)
		2 - Fel/ombyggt (röd)
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5 % ~ 95 %
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium

Produktlängd	3.9 in [10 cm]
Produktbredd	3.1 in [8 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	3.5 oz [100 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.3 in [16 cm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Paketets höjd	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.1 oz [202 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - hårddiskskabinett med dubbla fack
	1 - USB-C till Micro-B-kabel - 46 cm
	1 - USB-A till Micro-B-kabel - 46 cm
	2 - set med mSATA-monteringsutrustning
	4 - monteringsskruvar för hölje
	1 - Skruvmejsel
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.