

Triple-Head DisplayPort Adapter

Productcode: SP123DP



De SP123DP Triple-Head DisplayPort® Multi-Monitor Grafische Uitbreidingsmodule/Adapter is een externe multi-monitor splitter waarmee u meerdere beeldschermen (tot drie) kunt toevoegen aan een desktopcomputer of laptop vanaf een enkele DisplayPort-bron.

Met deze veelzijdige grafische uitbreidingsmodule kunt u 3 DisplayPort-monitoren samenvoegen tot een enkel scherm, voor een panoramische weergave in resoluties tot 3840x1024 - dit alles zonder de computerbehuizing te hoeven openen. Met de uitbreidingsmodule kunt u ook uw hoofdscherm dupliceren (klonen), waarbij u het apparaat gebruikt als 3-poort DisplayPort-splitter.

De grafische uitbreidingsmodule is compatibel met een DisplayPort-videokaart en -beeldschermen, waarbij er geen installatie van software nodig is voor multi-monitor-toepassingen, wat de configuratie vereenvoudigt en tijd bespaart.

De SP123DP wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geeft een maximale resolutie weer van 3840x1024 over drie beeldschermen
- Dupliceer uw primaire beeldscherm en gebruik de SP123DP grafische uitbreidingsmodule als een 3-poort splitter
- Geniet van het panoramische uitzicht in computerspellen en geef op een beeldscherm tegelijkertijd

nuttige codes of tips weer

- Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen
- Bewerk foto's, video of audio verspreid over drie beeldschermen
- Perfect voor het weergeven van een groot Excel-werkblad verspreid over drie monitoren, om niet zijwaarts te hoeven bladeren

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 3840x1024 wanneer aangesloten op drie beeldschermen
- Snelle en eenvoudige installatie, waarvoor geen software of drivers nodig zijn
- Compatibel met elke DisplayPort-videokaart
- Geeft een single-mode DisplayPort-signaal uit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	3

Prestaties

Maximale digitale resoluties	One Display: 1920x1200 Two Displays: 3840x1200 Three Displays: 3840x1024
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	NB: Actieve adapters noodzakelijk bij de omzetting van dit apparaat naar HDMI of DVI.

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Maximale resolutie is afhankelijk van de videokaart. Een
---------	--



videokaart in staat tot het weergeven van een maximale resolutie van 3840x1024 vanaf een DisplayPort-poort kan drie monitoren voorzien van 1280x1024.

Indicatoren

LED-indicatoren	Power-indicator
-----------------	-----------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	5.2 in [13.1 cm]
Breedte product	2.6 in [65.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [26.0 mm]
Gewicht product	9.5 oz [270.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.7 in [27.3 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	3.1 in [79.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	27.6 oz [781.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3-poort DisplayPort Verdeler / Splitter
	Voedingsadapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

