

Digital koaxial SPDIF eller optisk Toslink till stereo RCA audio-konverterare

Produkt ID: SPDIF2AA



SPDIF2AA-audiokonverteraren för anslutning mellan Toslink/optisk SPDIF och RCA låter dig konvertera en tvåkanalers digital koaxial eller Toslink/optisk SPDIF indatasignal till RCA analog stereodata.

Audiokonverteraren för anslutning mellan SPDIF och RCA är perfekt för hemmet och professionella audiotillämpningar och besparar dig kostnaden av att uppgradera utrustning för kompatibilitet samt har separata digital koaxial- och Toslink-ingångar för dubbla konverteringar. Designen med liten formfaktor passar i stort sett var som helst och ger en förlustfri audiosignal. Konverteraren för anslutning mellan digital koaxial eller Toslink till RCA stöder även plug-and-play-installationer så att du sparar tid och slipper krångel.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut nyare Blu-Ray-, DVD-spelare och spelkonsoler till tvåkanalers analoga stereomottagare
- Konvertera eller förläng din digitala audio-indata till analogt format utan signal- eller kvalitetsförlust

Funktioner

- Tar emot digital koaxial eller Toslink digital audioindata
- Sänder ut analog L/R RCA stereoaudio

- Kompakt formfaktor
- Enkel att installera och använda
- Inkommande bitström på 24-bit S/PDIF
- Stöder samplingsfrekvenser på 32, 44,1, 48 och 96 kHz

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	Digital Coaxial Toslink
AV-utgång	RCA Audio

Prestanda

Audio-specifikationer	Stöder tvåkanaler (stereo) Samplingsfrekvenser på 32, 44,1, 48 och 96 kHz
-----------------------	--

Kontakt(er)

Connector A	Toslink (SPDIF, optisk) Digital koaxial audio (RCA)
Connector B	Stereoaudio (2 x RCA)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspänning	5 DC
Utström	2.0 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	0.5



Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	10~85 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	2.0 in [52 mm]
Produktbredd	1.7 in [42 mm]
Produkt höjd	1.1 in [27 mm]
Produktvikt	2.5 oz [72 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	2.3 in [58 mm]
Fraktvikt (förpackning)	13.0 oz [368 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Konverterare för anslutning mellan SPDIF och RCA universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) Instruktionsbok
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

