

Soporte para Docking Station - Compatible con VESA - de Acero

ID del Producto: SSPMSVESA



Cree un espacio ordenado, gracias a un replicador de puertos o concentrador, lo cual deja espacio libre en su escritorio. Este soporte compatible con VESA facilita el montaje de un replicador de puertos o concentrador compatible de StarTech.com, en la parte trasera de su monitor.

La placa de montaje para replicador de puertos se instala fácilmente con los monitores, con un patrón VESA de agujeros de 75x75mm o 100x100mm.

Fabricado en Canadá, este resistente y duradero soporte para replicador de puertos y concentrador está diseñado con un grosor de acero de 3,3mm.

Este soporte para replicadores de puertos y concentradores compatible con VESA funciona con monitores instalados en un soporte o con un brazo articulado. El soporte para replicador de puertos constituye una forma ideal de dejar espacio libre en escritorio en oficinas de espacios de empresas o comerciales. También es ideal para espacios limitados, como oficinas y estaciones de trabajo compartidas, cubículos, estaciones de trabajo móviles e instaladas en una pared, así como oficinas en casa.

Este innovador soporte está diseñado para su adaptación exclusiva a productos compatibles con StarTech.com, como:

Concentrador de 4 puertos USB-C 10Gbps - USB 3.1 a 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

Concentrador de 4 puertos USB-C 10Gbps - USB 3.1 a 4x USB-A - Autoalimentación (HB31C4AS)

Concentrador de 3 puertos USB-C con GbE - USB 3.1 (10Gbps) (HB31C2A1CGS)

Replicador de puertos USB-C y USB-A 5Gbps - Replicador de puertos universal para ordenador portátil equipado con USB 3.1 (5Gbps) (DK30C2DPPDUE - RU/UE)

Replicador de puertos Thunderbolt 3 para doble monitor - Compatibilidad con Thunderbolt 3 y USB-C -

Doble monitor 4K60Hz (TB3CDK2DPUE - RU/UE)

Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p (DK30CHHPDUK - RU solamente)

Replicador de puertos USB-C y USB-A 5Gbps - Replicador de puertos universal para ordenador portátil equipado con USB 3.1 (5Gbps) (DK30C2DPPD)

Replicador de puertos Thunderbolt 3 para doble monitor - Compatibilidad con Thunderbolt 3 y USB-C - Doble Monitor 4K60Hz (TB3CDK2DP)

Replicador de puertos Thunderbolt 3 para doble monitor - Compatibilidad con Thunderbolt 3 y USB-C - Doble monitor DP 4K60Hz (TB3CDOCKDP)

Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p (DK30CHHPDEU - UE solamente)

Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p (DK30CHHPDAU - AU solamente)

Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p (DK30CHHPD)

Este kit de montaje de replicador de puertos, completo con tornillos y placa de montaje, le permite la instalación de su replicador o concentrador en la parte trasera de su monitor empotrado a hasta 7mm. Una vez instalado, el soporte quedará al ras con el monitor, sin que eso impida el fácil acceso.

Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para oficinas en espacios de empresa o comerciales, donde la parte trasera del monitor no está de cara a los clientes
- Deje libre más espacio de escritorio en áreas de espacio limitado, como oficinas compartidas, cubículos y oficinas en casa

Características

- Ahorre espacio mediante el montaje de su replicador de puertos o concentrador de StarTech.com en la parte trasera de su monitor compatible con VESA
- Se instala en la parte trasera de un monitor que tenga un patrón VESA de agujeros de 75x75mm o

100x100mm

- Resistente fabricación con acero de grosor de 3,3mm
- El kit de montaje para replicador de puertos y concentrador incluye los tornillos y placa de montaje
- Cumple con la norma TAA

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Observaciones / Requisitos

Nota	Quando instale el adaptador (empotrado): los tornillos y espaciadores suministrados le permitirán el montaje en un patrón VESA en la parte trasera del monitor empotrado, a un máximo de 7mm. Si el área empotrada tiene un fondo superior a 7mm, necesitará utilizar tornillos más largos que los suministrados.
------	---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.4 in [21.4 cm]
Ancho del Producto	4.7 in [12 cm]
Altura del Producto	0.1 in [3.2 mm]
Peso del Producto	18.7 oz [530 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	0.2 in [5.0 mm]



Peso (de la Caja) del Envío 19.8 oz [561.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	Soporte de montaje VESA
	Tornillos de cabeza avellanada M3-0,5 x 5mm
	Tornillos M4 x 12mm
	Tornillos M4 x 20mm
	espaciadores plásticos
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

