

Supporto per docking station - Attacco VESA - Acciaio

ID prodotto: SSPMSVESA



Quando si installa una docking station o un hub, creare uno spazio di lavoro ordinato e liberare spazio sulla scrivania è facile grazie a questo supporto per docking station compatibile con VESA che semplifica l'installazione di un dock o di un hub StarTech.com compatibile sul retro del monitor.

La piastra di montaggio per docking station si collega facilmente ai monitor grazie allo schema di fori VESA 75x75 o 100x100 mm.

Fabbricato in Canada, questo supporto robusto e resistente per dock e hub è realizzato in acciaio calibro 10 (3,3 mm di spessore).

Il supporto per docking station e hub con attacco VESA è compatibile con i monitor montati su un supporto o fissati su una staffa ed è un'ottima soluzione per liberare spazio sulla scrivania negli uffici aziendali o commerciali. È inoltre ideale per aree con spazio limitato come hot desk e postazioni di lavoro condivise, cubicoli, postazioni di lavoro mobili o montate a parete e negli home office.

Questo innovativo supporto è progettato esclusivamente per i prodotti StarTech.com compatibili, tra cui:

Hub USB-C 10 Gbps a 4 porte - USB 3.1 a 3 USB-A + 1 USB-C (HB31C3A1CS)

Hub USB-C 10 Gbps a 4 porte -USB 3.1 a 4 USB-A - Alimentazione autonoma (HB31C4AS)

Hub USB-C a 3 porte con GbE - USB 3.1 (10 Gbps) (HB31C2A1CGS)

Docking station USB-C & USB-A 5 Gbps - Docking station universale per computer laptop USB 3.1 (5 Gbps) (DK30C2DPPDUE - UK/UE)

Docking station per due monitor Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 con compatibilità USB-C - Due monitor 4K 60 Hz (TB3CDK2DPUE - UK/UE)

Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p (DK30CHHPDUK - Solo UK)

Docking station USB-C & USB-A 5 Gbps - Docking station universale per computer laptop USB 3.1 (5 Gbps) (DK30C2DPPD)

Docking station per due monitor Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 con compatibilità USB-C - Due monitor 4K 60 Hz (TB3CDK2DP)

Docking station per due monitor DP Thunderbolt 3 - Thunderbolt 3 con compatibilità USB-C - Due monitor DP 4K 60 Hz (TB3CDOCKDP)

Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p (DK30CHHPDEU - Solo UE)

Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p (DK30CHHPDAU - Solo AU)

Docking station per due monitor USB-C 3.1 5 Gbps - USB-C 3.1 Gen 1 - Due monitor 1080p (DK30CHHPD)

Mediante il kit di montaggio per docking station, completo di piastra di montaggio e viti, è possibile montare un dock o un hub compatibile sul retro di un monitor con un incasso fino a 7 mm. Una volta installato, il supporto per dock risulta quasi a filo con il monitor, consentendo comunque un facile accesso al dispositivo.

Il prodotto SSPMSVESA è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per uffici in ambienti aziendali o commerciali dove la parte posteriore del monitor non sia rivolta verso i clienti
- Più spazio sulla scrivania in aree limitate, tra cui hot desk, cubicoli e home office

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie al montaggio della docking station o dell'hub StarTech.com sul retro di un monitor con attacco VESA
- Si fissa sul retro dei monitor con schema di fori VESA 75x75 o 100x100 mm
- Robusta struttura in resistente acciaio calibro 10 (3,3 mm di spessore)

- Conforme a TAA
- Il kit di montaggio per docking station e hub include la piastra di montaggio con attacco VESA e le viti

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm

Note/requisiti speciali

Nota	Quando si monta l'adattatore (a incasso), le viti e i distanziatori in dotazione consentono l'attacco a uno schema di fori VESA sul retro di un monitor con un incasso fino a un massimo di 7 mm. Se l'area incassata è più profonda di 7 mm, sarà necessario utilizzare viti più lunghe di quelle fornite in dotazione.
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	8.4 in [21.4 cm]
Larghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [3.2 mm]
Peso prodotto	18.7 oz [530 g]

Informazioni confezione

Package Length	11.4 in [29.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	0.2 in [5.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	19.8 oz [561.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Staffa di montaggio VESA

Viti a testa svasata M3-0,5 x 5 mm

Viti M4 da 12 mm

Viti M4 x 20 mm

distanziatori in plastica

guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

