

Docking station montageplaat - VESA compatibel - staal

Productcode: SSPMSVESA



Maak ruimte vrij op uw bureau en zorg voor een netjes georganiseerde werkplek door uw docking station te monteren aan de achterkant van uw scherm met deze VESA compatibele docking station montagesteun.

De docking station montageplaat wordt eenvoudig bevestigd aan schermen met een 75x75 of 100x100 mm VESA gatenpatroon.

Deze in Canada gefabriceerde, sterke en duurzame dock en hub montagesteun is gemaakt van 3,3 mm dik staal.

De VESA docking station en hub montage is geschikt voor schermen die op een voet zijn gemonteerd of aan een monitorarm zijn bevestigd. De docking station montagesteun is een geweldige manier om ruimte vrij te maken in kantoren of commerciële ruimtes. Het is ook de ideale oplossing voor plaatsen met beperkte ruimte, waaronder hot desks en gedeelde werkplekken, cubicles en thuishkantoren.

Deze innovatieve montagesteun is exclusief ontworpen voor compatibele StarTech.com producten waaronder:

4-poorts USB-C 10 Gbps hub - USB 3.1 naar 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

4-poorts USB-C 10 Gbps hub - USB 3.1 tot 4x USB-A - zelfvoeding (HB31C4AS)

3-poorts USB-C hub met GbE - USB 3.1 (10 Gbps) (HB31C2A1CGS)

USB-C & USB-A 5 Gbps docking station - USB 3.1 (5 Gbps) universeel laptop docking station (DK30C2DPPDUE - GB/EU)

Thunderbolt 3 dual monitor docking station - Thunderbolt 3 met USB-C compatibiliteit - dual monitor 4K60Hz (TB3CDK2DPUE - GB/EU)

USB-C 3.1 5 Gbps dual monitor docking station - USB-C 3.1 Gen 1 - dual monitor 1080p
(DK30CHHPDUK - alleen GB)

USB-C & USB-A 5 Gbps docking station - USB 3.1 (5 Gbps) universeel laptop docking station
(DK30C2DPPD)

Thunderbolt 3 dual monitor docking station - Thunderbolt 3 met USB-C compatibiliteit - dual monitor
4K60Hz (TB3CDK2DP)

Thunderbolt 3 dual DP monitor docking station - Thunderbolt 3 met USB-C compatibiliteit - dual DP
monitor 4K60Hz (TB3CDOCKDP)

USB-C 3.1 5 Gbps dual monitor docking station - USB-C 3.1 Gen 1 - dual monitor 1080p
(DK30CHHPDEU - alleen EU)

USB-C 3.1 5 Gbps dual monitor docking station - USB-C 3.1 Gen 1 - dual monitor 1080p
(DK30CHHPDAU - alleen AU)

USB-C 3.1 5 Gbps dual monitor docking station - USB-C 3.1 Gen 1 - dual monitor 1080p
(DK30CHHPD)

Met de docking station montageset, inclusief montageplaat en schroeven, kunt u uw compatibele dock of hub eenvoudig aan de achterkant van uw scherm monteren, tot een montagediepte van 7 mm. Na installatie ligt de dock montagesteun bijna op één lijn met het scherm, zonder de toegankelijkheid te belemmeren.

De SSPMSVESA heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor kantoren in bedrijven of commerciële ruimtes, waar de achterkant van het scherm niet naar klanten is gericht
- Maak meer bureauruimte vrij op plaatsen met beperkte ruimte, waaronder hot desks, cubicles en thuishkantoren

Eigenschappen

- Bespaar ruimte door uw StarTech.com docking station of hub aan de achterkant van uw VESA compatibel beeldscherm te monteren
- Kan worden bevestigd aan de achterkant van schermen met een VESA 75x75 of 100x100 mm gatenpatroon

- Robuste constructie gemaakt van 10 gauge staal (3,3 mm dik)
- De docking station en hub montageset bevat een VESA montageplaat en schroeven
- TAA conform

Hardware

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Garantiebeleid | 5 Years |
| VESA gatenpatroon(/-patronen) | 75x75 mm 100x100 mm |

Speciale opmerkingen / vereisten

| | |
|---------|---|
| Notitie | Bij het monteren van de adapter (verzonken): met de meegeleverde schroeven en onderleggingen is montage aan een verzonken VESA-patroon aan de achterkant van het scherm mogelijk, tot maximaal 7 mm. Als het ingebouwde deel dieper is dan 7 mm, heeft u langere schroeven nodig dan de meegeleverde schroeven. |
|---------|---|

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------|
| Kleur | Zwart |
| Type behuizing | Staal |
| Lengte product | 8.4 in [21.4 cm] |
| Breedte product | 4.7 in [12 cm] |
| Hoogte product | 0.1 in [3.2 mm] |
| Gewicht product | 18.7 oz [530 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 11.4 in [29.0 cm] |
| Package Width | 5.7 in [14.5 cm] |
| Package Height | 0.2 in [5.0 mm] |



Verzendgewicht
(verpakt) 19.8 oz [561.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Meegeleverd | VESA-montagesteun |
| | M3-0,5 x 5 mm verzonken schroeven |
| | M4 x 12 mm schroeven |
| | M4 x 20 mm schroeven |
| | kunststof afstandsringen |
| | verkorte handleiding |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

