

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Network-adapterkaart

Productcode: ST1000BT32



Deze PCI 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Network-adapterkaart biedt een eenvoudige aansluiting op een Gigabit Ethernet-netwerk en is volledig compatibel met IEEE 802.3/u/ab/x-normen.

De Gigabit Ethernet Network-adapterkaart is geschikt voor elke computer, server of werkstation met PCI en ondersteunt high-performance dual-channel netwerkverkeer en maximale overdrachtsnelheden van 1000Mbit/s in elke richting (totaal 2000 Mbit/s) - tot tien keer sneller dan met 10/100 Ethernet.

Deze PCI Gigabit netwerkkaart van hoge kwaliteit is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Linux, Windows 10, 8/8.1, ME, 2000, XP, XP 64-bit, Vista, Vista 64-bit, 7, 7 64-bit en Mac OS 10.4 en wordt geleverd met een optionele low profile bracket, die het gemakkelijk maakt om de kaart te installeren in een low profile computer / server met kleine vormfactor.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een extra Ethernet-poort toe aan een werkstation of server voor redundantie
- Upgrade de 10/100 Ethernet-poort van een computer naar een poort met 1000 Mbit/s
- Voeg netwerkfunctionaliteit toe aan een ouder systeem zonder Ethernet-poort

Eigenschappen

- Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit/s
- LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100/1000 Mbit/s
- Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x en IEEE 802.3ab met ondersteuning voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Full en half duplex-ondersteuning
- Ondersteuning voor Wake-on-LAN
- Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDI/MDI-X)
- Inclusief low profile montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u PCI 2.1, 2.2
Chipsetcode	Realtek - RTL8110SC

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja
MTBF	36,000 Hours
Ondersteunde protocollen	CSMA/CD

Connector(en)



Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	RJ-45

Software

Besturingssystemen	Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Netware Server 5.x, Netware ODI for DOS Linux 2.6.x tot 4.11.x, Unix Mac OS X 10.4
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	10/100/1000 Mbit/s verbinding/activiteit
-----------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Vochtigheid	10% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.8 in [12.3 cm]
Breedte product	0.8 in [20.0 mm]
Hoogte product	2.5 in [63.0 mm]
Gewicht product	1.9 oz [53.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---



Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 oz [142.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Gigabit Ethernet PCI Kaart
	Low-profile bracket
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

