

PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port - Avvecklad verksamhet

Produkt ID: ST1000BT32



Den här PCI-baserade 10/100/1000 Mbps gigabit Ethernet-nätverkskortadaptorn ger en enkel anslutning till ett gigabit Ethernet-nätverk och uppfyller standarderna IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab och 802.3x.

Passar alla PCI-aktiverade klienter, servrar eller arbetsplatser. Gigabit Ethernet-nätverkskortadaptorn stödjer nätverksarbete med hög prestanda och dubbla kanaler och maximala dataöverföringshastigheter på 1000 Mbps i båda riktningarna (2000 Mbps totalt) - upp till tio gånger snabbare än 10/100 Ethernet.

Kompatibel med ett brett spektrum av operativsystem, inklusive Linux, Windows 10, 8/8.1, ME, 2000, XP, XP-64bit, Vista, Vista-64bit, 7, 7-64bit och även Mac OS 10.4. Den här PCI Gigabit NIC av hög kvalitet inkluderar ett valfritt lågprofilsfäste som gör det enkelt att installera kortet i en liten formfaktor/lågprofils- chassi/server.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till ytterligare en Ethernet-port till en stationär dator eller en serverdator för redundans
- Uppgradera en dators 10/100 Ethernet-port till en 1000 kompatibel port
- Lägg till nätverksfunktioner till ett gammalt system utan Ethernet-port

Funktioner

- En enkel 10/100/1000 Mbps kompatibel RJ45 Ethernet-port
- Nätverkslänk/aktivitet och 10/100/1000 Mbps LED-indikatorer
- Helt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x och IEEE 802.3ab och stödjer IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Fullt och halvt stöd för duplex
- Stödjer funktion för väckning över nätverket
- Korsdetektering & automatisk korrigering (Auto MDI/MDI-X)
- Inkluderar lågprofilsinstalleringsfäste

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u PCI 2.1, 2.2
Chipset-ID	Realtek - RTL8110SC

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps

	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Stöd för full-duplex	Ja
	Medeltid mellan fel (MTBF)	36,000 Hours
	Stödda protokoll	CSMA/CD
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
	Externa portar	1 - RJ-45
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Netware Server 5.x, Netware ODI for DOS Linux 2.6.x and up - LTS Versions only Mac OS X 10.4
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	IRQ Line- & I/O-adress fördelad efter system
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - 10/100/1000 Mb/s Länk/Aktivitet
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 95% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	4.8 in [12.3 cm]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]

	Produkthöjd	2.5 in [6.3 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [53.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.6 in [16.8 cm]
	Paketets bredd	5.6 in [14.2 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.8 oz [136.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Gigabit Ethernet PCI-kort 1 - Lågprofilsfäste 1 - Drivrutin CD 1 - Instruktionsbok
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.