

1-Port Gigabit PCIe Ethernet Adapter Kaart, Low-Profile Netwerkkkaart,
10/100/1000Mbps PCI Express NIC, Realtek RTL8111H, Windows en Linux, TAA

Productcode: ST1000SPEX2LT



Deze TAA-compliant Gigabit Ethernet Adapter Kaart voegt een Gigabit Ethernet interface toe aan een desktop of server.

Deze 1-port netwerkkkaart is plug-and-play compatibel, met automatisch geïnstalleerde drivers op de belangrijkste besturingssystemen zoals Windows, Windows Server en Linux. De kaart is compatibel met Intel- en AMD-hardwareplatforms die met PCI Express x1, x2, x4, x8 of x16- slots zijn uitgerust.

Deze netwerkkkaart beschikt over linksnelheid en activiteit LED-indicators om visueel de netwerksnelheid te controleren en problemen op te lossen.

Deze PCIe netwerkadapter ondersteunt 9K jumbo frames om de pakketoverhead te minimaliseren, Wake-on-LAN (WoL) om op afstand het systeem op te starten, auto-negotiation tussen 10/100/1000Mbps en VLAN's voor vereenvoudigd netwerkbeheer.

De PCI Express NIC wordt geleverd met een voorgeïnstalleerde low-profile beugel voor compatibiliteit met computers met een kleine vormfactor en beschikt daarnaast ook over een standard-profile beugel voor grotere desktops en servers.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Voeg een Ethernetpoort toe aan een werkstation of servercomputer, voor redundantie of overbrugging

Eigenschappen

- **TAA-COMPLIANT GIGABIT ETHERNET KAART:** Netwerkkkaart met Realtek RTL8111H chip voegt een Gigabit ethernet interface toe aan een desktop/server; Linksnelheid en activiteit LED indicators helpen om problemen op te lossen en netwerksnelheden te bevestigen
- **PLUG & PLAY:** NIC drivers worden automatisch geïnstalleerd in de meeste grote besturingssystemen waaronder Windows, Windows Server en Linux; Werkt met Intel en AMD hardware platforms met een PCI Express x1, x2, x4, x8 of x16 slot
- **PRESTATIES & BEHEER:** PCIe Network Adapter Kaart ondersteunt 9K jumbo frames om de pakketoverhead te verminderen, Wake-on-LAN (WoL) om het systeem op afstand op te starten, auto-negotiation tussen 10/100/1000Mbps en VLAN's voor efficiënt netwerkbeheer
- **UNIVERSELE PASVORM:** PCI Express NIC wordt met een voorgeïnstalleerde low-profile beugel geleverd voor computers met een kleine vormfactor en wordt daarnaast ook geleverd met een standaard-profiel beugel voor grotere desktops en servers
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze PCIe Network Adapter Kaart werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3x

	IEEE 802.3ab
Chipsetcode	Realtek - RTL8111H
Prestaties	
Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	1000Mbps
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Nee
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Ja
Connector(en)	
Externe poorten	1 - RJ-45
Hostaansluitingen	1 - PCI Express x1
Software	
Besturingssystemen	Windows 8/8.1, 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022 Linux 2.4.x en hoger - Enkel LTS Versies
Indicatoren	
LED-indicatoren	1 - Rechter LED: Link/Activiteit Vast groen: Link is Actief Knipperend groen: Activiteit Uit: Niet actieve link 1 - Linker LED: Link Snelheid Vasr groen: 1Gbps link Vast oranje: 10/100Mbps link
Voeding	

	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% ~ 80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Lengte product	2.6 in [6.5 cm]
	Breedte product	1.7 in [4.2 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
	Gewicht product	0.9 oz [26.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
	Breedte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - PCIe Kaart
		1 - Standaard montagebracket
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.