

2-Port Gigabit PCIe Ethernet Adapter Kaart, 1Gbps PCIe Netwerkkkaart,
10/100/1000Mbps PCI Express NIC, Dual Realtek RTL8111H, Windows en Linux, TAA

Productcode: ST1000SPEXD4T



Deze TAA-compliant Gigabit Ethernet Adapter Kaart voegt twee Gigabit Ethernet interfaces toe aan een desktop of server.

Deze 2-port netwerkkkaart is plug-and-play compatibel, met automatisch geïnstalleerde drivers op de belangrijkste besturingssystemen zoals Windows, Windows Server en Linux. De kaart is compatibel met Intel- en AMD-hardwareplatforms die met PCI Express x1, x2, x4, x8 of x16- slots zijn uitgerust.

Deze netwerkkkaart beschikt over linksnelheid en activiteit LED-indicators om visueel de netwerksnelheid te controleren en problemen op te lossen.

Deze PCIe netwerkadapter ondersteunt 9K jumbo frames om de pakketoverhead te minimaliseren, Wake-on-LAN (WoL) om op afstand het systeem op te starten, auto-negotiation tussen 10/100/1000Mbps en VLAN's voor vereenvoudigd netwerkbeheer.

De PCI Express NIC wordt geleverd met een voorgeïnstalleerde standaard profile beugel voor grote desktops en servers, en beschikt daarnaast ook over een low-profile beugel voor compatibiliteit met computers met een kleine vormfactor.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Voeg twee gigabit Ethernet-poorten toe aan een workstation of servercomputer, voor redundantie of bridging

Eigenschappen

- TAA-COMPLIANT GIGABIT ETHERNET KAART: Netwerkkkaart met Realtek RTL8111H chip voegt twee Gigabit ethernet interfaces toe aan een desktop/server; Linksnelheid en activiteit LED indicators helpen om problemen op te lossen en netwerksnelheden te bevestigen
- PLUG & PLAY: 2-Port NIC drivers worden automatisch geïnstalleerd in de meeste grote besturingssystemen waaronder Windows, Windows Server en Linux; Werkt met Intel en AMD hardware platforms met een PCI Express x1, x2, x4, x8 of x16 slot
- PRESTATIES & BEHEER: 10/100/1000Mbps PCIe Network Adapter Kaart met onafhankelijke Ethernet controllers ondersteunt 9K jumbo frames voor minder pakketoverhead, Wake-on-LAN (WoL) om remote het systeem op te starten en VLAN's voor efficiënt netwerkbeheer
- UNIVERSELE PASVORM: PCI Express NIC wordt met een voorgeïnstalleerde standaard profile beugel geleverd voor grotere desktops en servers en wordt daarnaast ook geleverd met een low-profile beugel voor computers met een kleine vormfactor
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 2 Poorts PCIe Network Adapter Kaart werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3x

	IEEE 802.3ab
Chipsetcode	Realtek - RTL8111H
	ASMedia - ASM1182
Prestaties	
Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Nee
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Ja
Connector(en)	
Externe poorten	2 - RJ-45
Hostaansluitingen	1 - PCI Express x1
Software	
Besturingssystemen	Windows 8/8.1, 10, 11
	Windows Server 2016, 2019, 2022
	Linux 2.4.x en hoger - Enkel LTS Versies
Indicatoren	
LED-indicatoren	2 - Rechter LED: Link/Activiteit
	Vast groen: Link is Actief
	Knipperend groen: Activiteit
	Uit: Niet actieve link
	2 - Linker LED: Link Snelheid
	Vasr groen: 1Gbps link
	Vast oranje: 10/100Mbps link

Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% ~ 80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.0 in [7.5 cm]
	Breedte product	4.7 in [12.0 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
	Gewicht product	1.5 oz [42.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
	Breedte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
	Hoogte Verpakking	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.9 oz [111.2 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - PCIe Kaart
		1 - Low-profile bracket
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.