

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100

N° de produit: ST100S



Cette carte adaptateur réseau Fast Ethernet PCI 1 port permet une connexion réseau Ethernet économique. Offrant une connexion simple aux réseaux Ethernet 10/100_Mbps, l'adaptateur de réseau est doté de la fonctionnalité d'auto-négociation qui détecte la vitesse et les capacités duplex des périphériques connectés; il est en outre compatible avec le duplex complet permettant des vitesses de transfert de données d'au plus 200 Mbps.

Cette carte NIC offre une solution d'interface réseau polyvalente, elle est compatible avec tous les systèmes d'exploitation populaires tels que les plateformes Windows, Linux, Mac OS et Novell et bénéficie de la garantie Startech.com gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Carte Ethernet de remplacement pour un ordinateur de bureau, familial ou professionnel.
- Permet d'ajouter une connectivité de réseau pour fournir un accès Internet haut débit à un ancien ordinateur de bureau.
- Permet d'ajouter une connexion réseau secondaire ou redondante à une station de travail ou un serveur.

Spécifications techniques

- Port Ethernet unique 10/100Mbps RJ45.

- Conformité aux normes IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T et 100Base-TX.
- Prise en charge duplex complet et semi-duplex.
- Auto-négociation de la vitesse du lien et du mode duplex.
- Indicateurs LED lien/activité et 10/100 Mbps.
- Prise en charge de l'interruption précoce sur transmission.
- Inclut un support d'installation faible encombrement

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3/802.3u
ID du chipset	Realtek - RTL8100C

Performance

Vitesse max. de transfert de données	200 Mbit/s
Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Ports externes	RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
--------------------------------------	--



Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0

Unix, Linux 2.6 à 4.11.x <i>Versions LTS
uniquement</i>

NetWare 3.x/4.x

Notes spéciales /
Configuration

Remarque	IRQ et adresse E/S attribuées par le système
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Sélection 10/100 Mb/s
	Liaison/activité réseau

Alimentation

Consommation électrique	≤1.5W
-------------------------	-------

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 %, sans condensation

Caractéristiques
physiques

Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du produit	1.3 in [32.0 mm]
Hauteur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.1 in [29.0 mm]
Poids brut	4.7 oz [133.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- Carte PCI Ethernet
- Support faible encombrement
- CD de pilote
- Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

