

Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps

ID prodotto: ST100S



Questa scheda di rete PCI Fast Ethernet a 1 porta offre una connessione di rete Ethernet affidabile e conveniente. Fornendo una semplice connessione a reti Ethernet da 10/100 Mbps, questa scheda NIC presenta una funzione di negoziazione automatica che rileva velocità e funzioni duplex dei dispositivi collegati e il supporto di full duplex per velocità di trasferimento dei dati fino a 200 Mbps. Una versatile soluzione di interfaccia di rete, questa NIC è supportata da tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, Linux, Mac OS e piattaforme Novell ed è dotata della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Scheda Ethernet sostitutiva per il computer desktop di casa o in ufficio
- Consente di aggiungere la connettività di rete Ethernet per l'accesso a Internet in banda larga su un computer desktop obsoleto.
- Consente di aggiungere una connessione di rete secondaria o ridondante per una workstation o un server.

Caratteristiche

- Porta Ethernet RJ45 singola 10/100Mbps
- Conforme agli standard IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T e 100Base-TX

- Supporto della modalità full-duplex e half-duplex
- Negoziazione automatica modalità link speed e duplex
- Indicatori LED Link/Activity e 10/100 Mbps
- Supporto della modalità Early Interrupt in trasmissione
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo.

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Standard del settore	IEEE 802.3/802.3u
ID chipset	Realtek - RTL8100C

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbits/sec
Reti compatibili	10/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte esterne	RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Mac OS® 10.0.4, 9.1/9.0
	Unix, Linux da 2.6 a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>

NetWare 3.x/4.x

Note/requisiti speciali

Nota	IRQ e indirizzo I/O allocati dal sistema
------	--

Indicatori

Indicatori LED	Selezione 10/100 Mbps
	Connessione/attività di rete

Alimentazione

Consumo energetico	≤1.5W
--------------------	-------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Umidità	10~90% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [32.0 mm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.1 in [29.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [133.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Scheda PCI Ethernet
--------------------------	---------------------



Staffa basso profilo

CD con i driver

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

