Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps

ID prodotto: ST100S

Questa scheda di rete PCI Fast Ethernet a 1 porta offre una connessione di rete Ethernet affidabile e conveniente. Fornendo una semplice connessione a reti Ethernet da 10/100 Mbps, questa scheda NIC presenta una funzione di negoziazione automatica che rileva velocità e funzioni duplex dei dispositivi collegati e il supporto di full duplex per velocità di trasferimento dei dati fino a 200 Mbps.Una versatile soluzione di interfaccia di rete, questa NIC è supportata da tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, Linux, Mac OS e piattaforme Novell ed è dotata della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Scheda Ethernet sostitutiva per il computer desktop di casa o in ufficio

• Consente di aggiungere la connettività di rete Ethernet per l'accesso a Internet in banda larga su un computer desktop obsoleto.

• Consente di aggiungere una connessione di rete secondaria o ridondante per una workstation o un server.

Caratteristiche

- Porta Ethernet RJ45 singola 10/100Mbps
- Conforme agli standard IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T e 100Base-TX
- Supporto della modalità full-duplex e half-duplex
- Negoziazione automatica modalità link speed e duplex
- Indicatori LED Link/Activity e 10/100 Mbps
- Supporto della modalità Early Interrupt in trasmissione
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo.

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Porte	1
	Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
	Standard del settore	IEEE 802.3/802.3u
	ID chipset	Realtek - RTL8100C
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbits/sec
	Reti compatibili	10/100 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
	Porte esterne	1 - RJ-45

Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
		Unix, Linux 2.6 to 4.11.x Solo Versioni LTS
		NetWare 3.x/4.x
Note/requisiti speciali		
	Nota	IRQ e indirizzo I/O allocati dal sistema
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Selezione 10/100 Mbps
		1 - Connessione/attività di rete
Alimentazione		
	Tensione ingresso	3.3V / 5V DC
	Tensione di uscita	3.3V DC
	Consumo energetico	≤1.5W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Umidità	10~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]
	Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
	Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

	Package Length	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	6.7 in [17.0 cm]
	Package Height	1.1 in [29.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [133.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Ethernet
		1 - Staffa basso profilo
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.