

Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps

ID prodotto: ST100S



Questa scheda di rete PCI Fast Ethernet a 1 porta offre una connessione di rete Ethernet affidabile e conveniente. Fornendo una semplice connessione a reti Ethernet da 10/100 Mbps, questa scheda NIC presenta una funzione di negoziazione automatica che rileva velocità e funzioni duplex dei dispositivi collegati e il supporto di full duplex per velocità di trasferimento dei dati fino a 200 Mbps. Una versatile soluzione di interfaccia di rete, questa NIC è supportata da tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, Linux, Mac OS e piattaforme Novell ed è dotata della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità





















Applicazioni

- Scheda Ethernet sostitutiva per il computer desktop di casa o in ufficio
- Consente di aggiungere la connettività di rete Ethernet per l'accesso a Internet in banda larga su un computer desktop obsoleto.
- Consente di aggiungere una connessione di rete secondaria o ridondante per una workstation o un server.



Caratteristiche

- Porta Ethernet RJ45 singola 10/100Mbps
- Conforme agli standard IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T e 100Base-TX
- Supporto della modalità full-duplex e half-duplex
- Negoziazione automatica modalità link speed e duplex
- Indicatori LED Link/Activity e 10/100 Mbps
- Supporto della modalità Early Interrupt in trasmissione
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo.

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Porte	1
	Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
	Standard del settore	IEEE 802.3/802.3u
	ID chipset	Realtek - RTL8100C
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbits/sec
	Reti compatibili	10/100 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i		
·	Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
	Porte esterne	1 - RJ-45



Compatibilità con sistemi operativi	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11		
sisteriii operativi	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019		
	Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0 Unix, Linux 2.6 to 4.11.x Solo Versioni LTS NetWare 3.x/4.x		
		Nota	IRQ e indirizzo I/O allocati dal sistema
Indicatori LED	1 - Selezione 10/100 Mbps		
	1 - Connessione/attività di rete		
Tensione ingresso	3.3V / 5V DC		
Tensione di uscita	3.3V DC		
Consumo energetico	≤1.5W		
Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)		
Umidità	10~90% RH senza condensa		
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]		
Larghezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]		
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]		
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]		
Quantità confezione	1		
	Nota Indicatori LED Tensione ingresso Tensione di uscita Consumo energetico Temperatura d'esercizio Umidità Lunghezza prodotto Larghezza prodotto Altezza prodotto Peso prodotto		



Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.1 in [29.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [133.0 g]
Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Ethernet
	1 - Staffa basso profilo
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni
	Package Width Package Height Peso spedizione (confezione)

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.