

1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkkaart Adapter

Productcode: ST100S



Deze 1-poort PCI Fast Ethernet Netwerk-adapterkaart biedt een betrouwbare, kosteneffectieve Ethernet-netwerkverbinding. De netwerkkkaart legt een eenvoudige verbinding met 10/100 Mbit/s Ethernet-netwerken, beschikt over een automatische regeling die de snelheid en duplex-functionaliteit van aangesloten apparaten detecteert en biedt full-duplex ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 200 Mbit/s.

De netwerkkkaart biedt een veelzijdig oplossing voor het leggen van een netwerkverbinding, wordt ondersteund door alle populaire besturingssystemen, waaronder Windows, Linux, Mac OS en Novell, en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervanging voor de Ethernet-kaart in een desktopcomputer thuis of op kantoor
- Voeg Ethernet-netwerkconnectiviteit toe voor breedband-internettoegang op een oudere desktopcomputer
- Voeg een tweede of reserve-netwerkaansluiting toe aan een werkstation of server

Eigenschappen

- Enkele 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-poort

- Voldoet aan de IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T en 100Base-TX specificaties
- Full en half duplex-ondersteuning
- Automatische configuratie van overdrachtsnelheid en duplex-modus
- LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
- Ondersteunt early interrupt on transmit
- Inclusief low profile montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	IEEE 802.3/802.3u
Chipsetcode	Realtek - RTL8100C

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	200 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	RJ-45

Software

Besturingssystemen	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
--------------------	--

Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0

Unix, Linux 2.6 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>

NetWare 3.x/4.x

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	10/100 Mbit/s selectie
	Netwerkverbinding/-activiteit

Voeding

Vermogensopname	≤1.5W
-----------------	-------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Vochtigheid	10-90% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	1.3 in [32.0 mm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.1 in [29.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [133.0 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

PCI Ethernet Kaart

Low-profile bracket

Driver-CD

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

