

Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

ID del Producto: ST100SLP



Esta Tarjeta de Red Fast Ethernet vía PCI de 1 Puerto ofrece una conexión de red Ethernet fiable, eficaz y económica que resulta ideal para ordenadores con factor de forma pequeño.

A través de una simple conexión a redes Ethernet (Fast) a 10/100Mbps, la tarjeta NIC dispone de auto-negociación que detecta las velocidades y las dobles funciones de los dispositivos conectados, y admite la modalidad full duplex a fin de proporcionar velocidades de transferencia de hasta 200Mbps.

La tarjeta NIC es una solución de interfaz de red versátil que dispone de un soporte de montaje de perfil bajo que resulta adecuado para ordenadores de factor de forma pequeño, y está soportada por los sistemas operativos más comunes, incluyendo plataformas Windows, Linux, Mac OS y Novell. Cuenta con Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite reemplazar un puerto Ethernet dañado en un ordenador de factor de forma pequeño

- Incorpora funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de un puerto Ethernet
- Incorpora un puerto Ethernet adicional a un ordenador de escritorio o estación de trabajo para proporcionar redundancia

Características

- Un único puerto Ethernet de 10/100 Mbps compatible con RJ45
- Indicadores LED de Enlace/Actividad de 10/100 Mbps
- Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Soporta la modalidad Full y Half Duplex
- Detección Crossover y & Auto-Corrección (Auto MDI/MDI-X)
- Soporta Boot Rom opcional (requiere Boot ROM compatible con Realtek RTL8139D)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	RJ45 (Ethernet 10/100)
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Estándares Industriales	IEEE 802.3/802.3u
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8100C

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	200 Mbits/Seg
Redes Compatibles	10/100 Mbps
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de	1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)
------------	--

Conector(es)		
Puertos Externos		1 - RJ-45
Software		
Compatibilidad OS		Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0 Unix, Linux 2.6 y superior versiones LTS solamente NetWare 3.x/4.x
Observaciones / Requisitos		
Nota		Dirección E/S y Líneas IRQ Asignadas por el sistema
Indicadores		
Indicadores LED		1 - Selección 10/100Mbps 1 - Enlace/actividad de Red
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Humedad		HR 10~90% Sin Condensación
Características Físicas		
Longitud del Producto		4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto		0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto		3.1 in [8.0 cm]
Peso del Producto		1.5 oz [42.0 g]
Información de la Caja		
Cantidad de Paquetes		1
Longitud de la Caja		6.7 in [17.1 cm]
Ancho de la Caja		5.6 in [14.2 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [132.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Ethernet 10/100 Mbps Perfil Bajo
	1 - Soporte de Perfil Completo
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.