

Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta

ID prodotto: ST100SLP



Questa scheda adattatore di rete Fast Ethernet PCI a 1 porta offre una connessione di rete Ethernet affidabile ed economica. Ideale per computer a fattore di forma ridotto. Fornendo una semplice connessione a reti (Fast) Ethernet da 10/100 Mbps, questa scheda NIC presenta una funzione di negoziazione automatica che rileva velocità e funzioni duplex dei dispositivi collegati e il supporto di full duplex per velocità di trasferimento dei dati fino a 200 Mbps. Soluzione di rete versatile, la scheda NIC è dotata di staffa d'installazione basso profilo che la rende adatta a computer con fattore di forma ridotto. Supporta tutti i sistemi operativi più diffusi, tra cui Windows, Linux, Mac OS e Novell. Con garanzia a vita StarTech.com

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Sostituzione di porte Ethernet non funzionanti su computer a fattore di forma ridotto
- Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet
- Consente di aggiungere una porta Ethernet a un computer desktop o una workstation per la ridondanza dei dati

### Caratteristiche

- Un'unica porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità a 10/100 Mbps

- Indicatori LED di attività/connesione di rete e velocità a 10/100 Mbps
- Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x
- Supporto della modalità Full Duplex e Half Duplex
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDI/MDIX)
- Supporta Boot ROM (necessario Boot ROM compatibile con Realtek RTL8139D)

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Standard del settore	IEEE 802.3/802.3u
ID chipset	Realtek - RTL8100C

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbits/sec
Reti compatibili	10/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex	Sì

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte esterne	RJ-45

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
	Unix, Linux 2.6 to 4.11.x <i>Solo Versioni LTS</i>

NetWare 3.x/4.x

Note/requisiti speciali

Nota	Linea IRQ e indirizzo I/O assegnati dal sistema
------	---

Indicatori

Indicatori LED	Selezione 10/100 Mbps Connessione/attività di rete
----------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Umidità	10~90% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Altezza prodotto	3.1 in [80.0 mm]
Peso prodotto	1.5 oz [42.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [132.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Scheda Ethernet PCI 10/100 Mbps basso profilo Supporto profilo completo
--------------------------	--



CD con i driver

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

