

1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Network-adapterkaart

Productcode: ST100SLP



Deze 1-poort PCI Fast Ethernet Network-adapterkaart biedt een betrouwbare, kosteneffectieve Ethernet-netwerkverbinding en is ideaal voor computers met kleine vormfactor.

De netwerkkkaart legt een eenvoudige verbinding met 10/100 Mbit/s (Fast) Ethernet-netwerken, beschikt over een automatische regeling die de snelheid en duplex-functionaliteit van aangesloten apparaten detecteert en biedt full-duplex ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 200 Mbit/s.

De netwerkkkaart biedt een veelzijdig oplossing voor het leggen van een netwerkverbinding, is voorzien van een low profile montagebracket voor computers met kleine vormfactor en wordt ondersteund door alle populaire besturingssystemen, waaronder Windows, Linux, Mac OS en Novell. Met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een defecte Ethernet-poort in een computer met kleine vormfactor

- Voeg netwerkfunctionaliteit toe aan een ouder systeem zonder Ethernet-poort
- Voeg een extra Ethernet-poort toe aan een desktopcomputer of werkstation voor redundantie

Eigenschappen

- Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100 Mbit/s
- LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
- Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u en IEEE 802.3x
- Full en half duplex-ondersteuning
- Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDI/MDI-X)
- Ondersteunt optionele Boot-ROM (Boot-ROM compatibel met Realtek RTL8139D vereist)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Industriestandaarden	IEEE 802.3/802.3u
Chipsetcode	Realtek - RTL8100C

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	200 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	1 - RJ-45

Software		
	Besturingssystemen	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0 Unix, Linux 2.6 tot 4.11.x Alleen LTS-versies NetWare 3.x/4.x
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - 10/100 Mbit/s selectie 1 - Netwerkverbinding/-activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Vochtigheid	10-90% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	3.1 in [8.0 cm]
	Gewicht product	1.5 oz [42.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.7 in [17.1 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]

	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Low Profile 10/100 Mbit/s Ethernet PCI Netwerkkkaart
		1 - Standaard montagebracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.