

## Lågprofils PCI 10/100 Mbps Ethernet-nätverkskortadapter med 1 port

Produkt ID: ST100SLP



Den här snabba Ethernet-nätverkskortadaptern med 1 port ger en pålitlig och kostnadseffektiv anslutning till Ethernet-nätverket som är perfekt för datorer med liten formfaktor.

Levererar en enkel anslutning till 10/100 Mbps (snabba) Ethernet-nätverk. Nätverkskortet (NIC) har automatisk förhandling som känner av de anslutna enheternas hastighet och duplex-kapacitet. Den har fullständigt duplexstöd för dataöverföringshastigheter upp till 200 Mbps.

En mångsidig lösning för nätverksgränssnitt. NIC har ett lågprofilsmonteringsfäste som passar datorer med liten formfaktor och stöds av alla populära operativsystem inklusive Windows, Linux, Mac OS och Novell-plattformar. Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Ersätt en Ethernet-port som inte fungerar i en dator med liten formfaktor.
- Lägg till nätverksfunktioner till ett gammalt system utan Ethernet-port
- Lägg till ytterligare en Ethernet-port i en stationär dator eller en arbetsdator för redundans

### Funktioner

- En enkel 10/100 Mbps kompatibel RJ45 Ethernet-port

- Nätverkslänk/aktivitet och 10/100 Mbps LED-indikatorer
- Fullt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Fullt och halvt stöd för duplex
- Korsdetektering & automatisk korrigerig (Auto MDI/MDI-X)
- Stödjer valfri Boot ROM (Realtek RTL8139D-kompatibel Boot ROM krävs)

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	RJ45 (10/100 Ethernet)
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Industristandarder	IEEE 802.3/802.3u
Chipset-ID	Realtek - RTL8100C

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	200 Mbits/s
Kompatibla nätverk	10/100 Mbps
Stöd för full-duplex	Ja

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
Externa portar	RJ-45

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0 Unix, Linux 2.6 to 4.11.x <i>LTS Versions Only</i>
-------------------	---

NetWare 3.x/4.x

Särskilda  
anmärkningar/krav

Obs.	IRQ Line och I/O Adress tilldelad efter system
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	10/100 Mbps urval Nätverkslänk/aktivitet
-----------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Luftfuktighet	10 ~ 90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [20.0 mm]
Produkt höjd	3.1 in [80.0 mm]
Produktvikt	1.5 oz [42.0 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [132.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Lågprofils 10/100 Mbps Ethernet PCI-kort Fäste i helprofil Drivrutin CD Instruktionsbok
-----------------	--



\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

