

Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp

ID prodotto: ST103008U2C



Questo hub USB 3.0 a 10 porte potenzia le funzionalità del sistema, fornendo la ricarica rapida per i dispositivi mobili, oltre a un veloce accesso ai dispositivi USB, risultando perfetto per i contesti aziendali o gli uffici domestici.

Come stazione di ricarica, l'hub dispone di due porte di facile accesso per la ricarica e la sincronizzazione a 1,5 amp, che consentono di caricare velocemente smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. Inoltre, è possibile collegare tutte le periferiche più importanti alle altre porte dati. Siccome l'hub supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, è possibile ricaricare la maggior parte dei dispositivi mobili, inclusi i prodotti Apple e Android™ come ad esempio Samsung Galaxy™.

Progettato per la massima scalabilità, questo hub a 10 porte incrementa la produttività grazie alla possibilità di avere a portata di mano tutti i dispositivi USB. Con velocità di trasferimento USB 3.0 fino a 5 Gbps, supporta dispositivi ad elevata larghezza di banda, quali box esterni per disco rigido, unità flash, webcam ad alta risoluzione, videocamere, ecc.

Con il suo design elegante e compatto, l'hub USB 3.0 (noto anche come USB 3.1 Gen 1) può essere comodamente posizionato sulla scrivania o nello spazio di lavoro, per rendere più accessibili i dispositivi USB. Grazie all'ampio spazio tra le porte USB 3.0, è facile collegare e scollegare i dispositivi maggiormente utilizzati.

L'hub USB 3.0 è compatibile con più piattaforme ed è supportato in modo nativo in quasi tutti i sistemi operativi, inclusi Windows® e Mac, una caratteristica che semplifica la configurazione e che consente di ovviare alla necessità di installare driver.

ST103008U2C è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili o di sincronizzarli con il computer
- Permette l'impiego come stazione di ricarica o hub dati in ambienti con postazioni di lavoro condivise
- Consente di aggiornare le funzionalità del desktop o laptop con 10 porte USB 3.0 supplementari
- Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere

Caratteristiche

- Permette di potenziare le funzionalità del sistema e di moltiplicare per dieci la singola porta USB 3.0
- Permette la ricarica rapida dello smartphone o tablet, utilizzando due porte di ricarica e sincronizzazione con uscita 1,5 A
- Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Trasmissione USB 3.0 SuperSpeed fino a 5 Gbps
- Box esterno nero sottile ed elegante
- Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
- Indicatori LED per lo stato delle porte
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
- Pulsante di accensione On/Off integrato
- Compatibilità multi-piattaforma, non richiede l'installazione di driver
- Include un adattatore di alimentazione universale da 48 W

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi USB-C No

Connessione host USB-C No

Porta(e) di ricarica Sì



rapida	
Porte	10
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL812

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0 disponibile
Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate Porta(e) di ricarica e sincronizzazione con icona per la ricarica rapida: Se il computer host è spento, in modalità sospensione o scollegato, l'hub disabilita la modalità sincronizzazione dati e abilita automaticamente la modalità ricarica rapida Se il computer host è acceso, una porta di ricarica e sincronizzazione fornirà la ricarica standard di un dispositivo connesso, oltre a funzionalità di sincronizzazione dati

simultanea

Indicatori

Indicatori LED	Stato della porta (blu)
----------------	-------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.0 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	4 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	48

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	7.9 in [20.1 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [24 mm]
Peso prodotto	5.1 oz [144 g]

Informazioni
confezione

Package Length	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	11.5 in [29.3 cm]
Package Height	2.9 in [73 mm]
Peso spedizione (confezione)	22.6 oz [639 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0 a 10 porte con porte di ricarica e sincronizzazione
	Cavo host USB 3.0 [80 cm]
	Adattatore di alimentazione universale
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

