

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Productcode: ST103008U2C



Deze 10-poorts USB 3.0 hub vergroot de mogelijkheden van uw systeem doordat u mobiele apparaten snel kunt opladen én snel toegang hebt tot uw USB-apparaten, de perfecte oplossing dus voor zakelijke of thuishantooromgevingen.

Als laadstation heeft de hub twee gemakkelijk toegankelijke 1,5 A laad- & synchronisatiepoorten, zodat u uw smartphones, tablets en andere mobiele apparaten eenvoudig snel kunt opladen. Bovendien kunt u al uw essentiële randapparatuur op de resterende datapoorten blijven aansluiten. Omdat de hub USB batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunt, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen, inclusief Apple-apparaten en Android™-apparaten zoals de Samsung Galaxy™.

Ontworpen voor maximale schaalbaarheid, vergroot deze 10-poorts hub uw productiviteit door al uw USB-apparaten binnen gemakkelijk bereik te plaatsen. Met USB 3.0 transmissiesnelheden tot 5 Gbps ondersteunt hij hoge-bandbreedteapparaten zoals externe harde schijven, flash drives, webcams met hoge resolutie, videocamera's en nog veel meer.

Met zijn slanke en compacte design kunt u de USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hub gemakkelijk op uw bureau of in uw werkomgeving plaatsen, zodat uw USB-apparaten toegankelijker worden. Er is ook voldoende ruimte tussen de USB 3.0 poorten, waardoor u de apparaten die u het meest gebruikt gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen.

De USB 3.0 hub is compatibel met meerdere platformen en wordt natief ondersteund in bijna alle besturingssystemen, inclusief Windows® en Mac, waardoor hij gemakkelijk en zonder stuurprogramma's kan worden geïnstalleerd.

De ST103008U2C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Laad uw mobiele apparaten comfortabel snel op of synchroniseer deze met uw computer
- Gebruik de hub als een laadstation of datahub in hot-desk omgevingen
- Upgrade de mogelijkheden van uw desktop of laptop met 10 extra USB 3.0 poorten
- Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Eigenschappen

- Vergroot de mogelijkheden van uw systeem en verander één USB 3.0 poort in tien
- Laad uw smartphone of tablet snel op met twee laad- & synchronisatiepoorten met 1,5 A output
- Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij oplaadspecificatie 1.2
- Inclusief een 48 W externe voedingsadapter
- Compatibel met meerdere platformen zonder dat stuurprogramma's vereist zijn
- Slanke en gestroomlijnde zwarte behuizing
- Geïntegreerde aan/uit-knop
- SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
- LED-indicator voor poort status
- Ondersteunt plug & play, hot-swap en hot-plugging
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja



Poorten	10
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL812

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Notitie	<p>Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn</p> <p>Laad- en synchronisatiepoort(en) met een snellaadpictogram: </p> <p>Als uw hostcomputer uitgeschakeld is, in de slaapmodus staat of is losgekoppeld, schakelt de hub automatisch de datasynchronisatiemodus uit en de snellaadmodus in</p> <p>Als uw hostcomputer is ingeschakeld, biedt een laad- en synchronisatiepoort een standaard oplaadfunctie voor een aangesloten apparaat plus gelijktijdige</p>

datasynchronisatie mogelijkheden

Indicatoren

LED-indicatoren	Poort status (blauw)
-----------------	----------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.0 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	48

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	7.9 in [20.1 cm]
Breedte product	2.4 in [60 mm]
Hoogte product	0.9 in [24 mm]
Gewicht product	5.1 oz [144 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	11.5 in [29.3 cm]
Package Height	2.9 in [73 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.6 oz [639 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	10-port USB 3.0 hub with charge & sync ports
	USB 3.0 hostkabel [80 cm]
	Universele voedingsadapter
	universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

