

USB 3.0-hub med 10 portar och laddnings- & synkningsportar - 2x 1,5 A-portar

Produkt ID: ST103008U2C



Denna USB 3.0-hub med 10 portar ger ditt system fler möjligheter genom att snabbbladda mobila enheter och ge snabb åtkomst till dina USB-enheter, perfekt för företag eller hemmakontor.

Som en laddningsstation har hubben två lättåtkomliga portar på 1,5 A för laddning och synkning så att du enkelt kan snabbbladda dina smarttelefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Dessutom kan du fortfarande ansluta alla dina viktiga tillägg till resten av portarna. Eftersom hubben stöder USB Battery Charging Specification 1.2 kan du ladda de flesta mobila enheterna, inklusive Apple- och Android™-enheter som till exempel Samsung Galaxy™.

Denna hub med 10 portar är designad för maximal skalbarhet och booster din produktivitet genom att placera alla dina USB-enheter inom räckhåll. Med USB 3.0-överföringshastigheter på upp till 5 Gbps stöder den enheter med hög bandbredd, som till exempel externa hårddiskabinett, USB-minnen, högupplösta webbkameror, videokameror m.m.

Med dess slimmade och kompakta design kan du enkelt placera USB 3.0-hubben (även känd som USB 3.1 Gen 1) på ditt skrivbord eller arbetsplats för att göra dina USB-enheter mer åtkomliga. Det är dessutom gott om plats mellan USB 3.0-portarna så att det är enkelt att koppla i och ur enheterna som du använder oftast.

USB 3.0-hubben har kompatibilitet över flera plattformar och har inbyggt stöd för i stort sett alla operativsystem, inklusive Windows® och Mac, vilket ger enkel installation utan att installation av drivrutiner behövs.

ST103008U2C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Snabbladda enkelt dina mobila enheter eller synka med din dator
- Använd som en laddningsstation eller datahub vid arbetsstationer med flera användare
- Ge din stationära eller bärbara dator 10 extra USB 3.0-portar
- Gör svåråtkomliga USB-portar mer åtkomliga

Funktioner

- Boosta ditt systems förmågor och gör om en USB 3.0-port till tio
- Snabbladda din smarttelefon eller surfplatta med hjälp av två laddning-och-synkning-portar på 1,5 A
- Ladda många olika mobila enheter, inklusive Apple- och Samsung Galaxy-enheter, med stöd för USB Battery Charging Specification 1.2
- SuperSpeed USB 3.0-genomströmning på upp till 5 Gbps
- Smalt och slimmat svart hölje
- Stöder plug-and-play, hot swap och hot-plug
- LED-indikatorer för portstatus
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
- Inbyggd av/på-knapp
- Kompatibilitet över flera plattformar utan att drivrutiner behövs
- En universell strömadapter på 48 W medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	10



Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Värddator med en ledig USB 3.0-port
Obs.	<p>Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.</p> <p>Port(ar) för laddning och synkning med en snabbladdningsikon: </p> <p>Om din värddator är avstängd, i sovläge eller fränkopplad stänger hubben av datasynk-läget och aktiverar snabbladdningsläget automatiskt</p> <p>Om din värddator är på ger en port för laddning och synkning standardladdning till en ansluten enhet och datasynkning samtidigt</p>

Indikatorer

LED-indikatorer	Portstatus (blå)
-----------------	------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.0 A
Utspanning	12V DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	48

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Skrivbord
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	7.9 in [20.1 cm]
Produktbredd	2.4 in [60 mm]
Produkt höjd	0.9 in [24 mm]
Produktvikt	5.1 oz [144 g]

Förpackning

Package Length	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	11.5 in [29.3 cm]
Package Height	2.9 in [73 mm]



Fraktvikt
(förpackning) 22.6 oz [639 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hub med 10 portar och laddnings- & synkningsportar
	USB 3.0 värdkabel [80 cm]
	Universell strömadapter
	universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

