


Kortadapter fr ntverk fr 10 G PCIe med dubbelport - Tehuti TN4010 10GBASE-T och NBASE-T PCI Express-ntverksgrnssnittsadapter 10/5/2,5/1 GbE multi-Gigabit Ethernet-NIC LAN-kort med 5 hastigheter

Produkt ID: ST10GSPEXNDP



Detta dual-port 10Gb PCIe-ntverkskort r en mngsidig och billig lsning om du vill distribuera 10GbE-ntverksanslutning. Det tillfr tv Ethernet-kopparportar till din server eller stationra dator, och tillhandahller Multi-Gigabit Ethernet-tkomst till ditt ntverk med fem hastigheter: 10G, 5G, 2,5G, 1G och 100Mbps.

10GBASE-T NIC tillhandahller extra bandbredd via din befintliga Ethernet-infrastruktur fr att minska kostnaden fr kablageuppgraderingar. Kortet gr att du kan ansluta till 10GBASE-T- och NBASE-T-utrustning vid ntverkshastigheter p:

- 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s eller 5 Gbit/s ver ditt CAT5e-kablage (upp till 100 m)
- 10 Gbit/s ver ditt CAT6 eller bttre kablage (upp till 100m)

Ntverksadapterkortet tillfr tv Ethernet-portar till din arbetsstation via en x8 PCIe 2.X-kortplats (eller hgre). Det anvnder 10 GBASE-T-teknik, vilket stder avancerade Multi-Gigabit-system, inklusive Cisco Campus-switchar och Aruba Networks-tkomstpunkter. NIC-kortet stder ocks ytterligare funktioner, inklusive 9K Jumbo Frames, auto-negotiation, Auto-MDIX och 802.1q VLAN-tagging.

Detta dubbla Tehuti TN4010- och Marvell 88X3110-chipset, som verensstmmar med IEEE 802.3az, skerstller optimal prestanda och minskad strmfbrukning. Den minskade frbrukningen minimerar vrmen som genereras fr att undvika att driftstemperaturen kar i ditt serverchassi.

ST10GSPEXNDP tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Anvndning

- Stationra datorer med en x8 PCIe 2.X-kortplats (eller hgre)
- Anslutningar av arbetsstationer till Aruba Networks-tkomstpunkter och Cisco Campus-switchar

Funktioner

- **10 GbE-GRNSSNITTSKORT FR NTVERK MED DUBBELPORT:** Med en 10 Gbps PCIe-kortadapter fr ntvverk av koppar med dubbelpport kombinerar man snabba dataverfringshastigheter fr att generera redundans eller oberoende anslutningar till flera ntvverk
- **SPECIFIKATIONER:** 10 Gbps 2x RJ45-portar Tehuti TN4010 10GBASE-T och NBASE-T Multi-Gigabit Ethernet 1/2,5/5/10 Gbps PCIe 3.0 x4 9K-jumboramar VLAN IEEE 802.3az energieffektivitet Hel/lg profil
- **BRED HYPERVISOR- OCH OPERATIVSYSTEMSKOMPATIBILITET:** Windows 7, 8, 8.1, 10; Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019; Linux-krnor 3.x till 4.14 (LTS-versioner); MacOS (10.12 till 10.14); och VMWare ESXi 5.0, 5.1+
- **MULTI-GIGABIT-ANSLUTNING:** Mngsidig anslutning med auto-negotiation baserad p ntvverkskonfiguration: 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G; stder auto-MDIX, Wake-on-LAN (WoL), Inkaggregering, och VLAN-taggnng
- **FRDELARNA MED STARTECH:** Ntvverkskortet fr arbetsstationer tcks av StarTech.com:s 2-rsgaranti och har gratis flersprkng livstidsgaranti p teknisk support dygnet runt fr anvndning oavsett tidszon.

Hrdvara	Garantipolicy	2 Years
	Portar	2
	Grnssnitt	RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
	Busstyp	PCI Express
	Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fste)
	Industristandarder	IEEE 802.3an (10GBASE-T)
	Industristandarder	IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
	Industristandarder	IEEE 802.3u (100BASE-T)
	Industristandarder	802.3ad (Lnkaggregering)
	Industristandarder	IEEE 802.1q (VLAN taggnng)
	Industristandarder	PCI Express Rev 2.0
	Chipset-ID	Tehuti TN4010</br>Marvell 88X3110
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	10 Gbps
	Kompatibla ntvverk	10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	PXE	Nej
	Std fr full-duplex	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Promiscuous Mode	Ja
	Stdda protokoll	IEEE 802.3ad (link aggregation) IEEE 802.1q (VLAN tagging)

Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	PCI Express x8
	Externa portar	RJ-45
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS 10.12 till 10.14 Linux 3.x till 4.14 <i>Endast LTS-versioner</i> VMWare ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
	Indikatorer	LED-indikatorer
		Lnk-hastighet
		Lnk/aktivitet
Milj	Drifttemperatur	5C to 50C (41F to 122F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80% RH
Utseende	Frg	Svart
	Kabinetttyp	Stl
	Produktlngd	4.8 in [1.2 cm]
	Produktbredd	6.3 in [1.6 cm]
	Produktthjd	0.8 in [20.500 mm]
	Produktvikt	13.8 oz [390.000 g]
Frpackning	Package Length	4.8 in [1.2 cm]
	Package Width	6.3 in [1.6 cm]
	Package Height	0.8 in [20.500 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	13.8 oz [390.000 g]
Vad det r i Idan	Ingr i paketet	Kortadapter fr nterverk
	Ingr i paketet	Fste i lgprofil
	Ingr i paketet	snabbstartsguide

* *Produkters utseende och specifikationer kan komma att ndras utan frvarning.*