

2-poort VGA Video Verlenger via Cat5 – Zender

Productcode: ST1212T



De ST1212T 2-poort VGA Video Verlenger via Cat 5 is ontworpen voor gebruik met onze ST121 VGA-via-Cat5 verlengsystemen en biedt een gemakkelijke distributie van VGA-video over afstanden tot 150 meter via standaard Cat5 Ethernet-bekabeling (of beter). De ST1212T bestaat alleen uit de zender en vereist één ontvanger (ST121R) per aan te sluiten weergaveapparaat. Voor nog meer veelzijdigheid kan de VGA via Cat5 repeater (ST121EXT) worden gebruikt om de totale afstand tussen de zender en de ontvanger nog eens te verlengen met 150 meter tot een totale afstand van 300 meter. Op dezelfde wijze kunnen maximaal 3 repeaters worden gebruikt tussen zender en ontvanger, zodat u monitoren kunt aansluiten op elke repeater en tegelijkertijd de totale afstand verlengt. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik een combinatie van repeaters of ontvangers voor het gemakkelijk toevoegen van extra beeldschermen aan uw narrowcasting-systeem
- Plaats beeldschermen waar ze het best zichtbaar zijn, maar installeer de systeemapparatuur ergens anders in een schone en veilige omgeving
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in de financiële, educatieve en zakelijke sectoren voor de weergave van actuele en in het oog springende informatie
- Vergroot het bereik van uw advertenties in auditoria, op vakbeurzen en in de detailhandel

Eigenschappen

- Beschikt over 2 lokale (VGA) uitgangen en 2 (VGA via Ethernet) uitgangen voor verbindingen op afstand
- Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra zenders
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers geïnstalleerd moeten worden
- Compatibel met de ST121EXT-repeater voor verdere verlenging
- Compatibel met de ST121R-ontvanger

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	2
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Max. afstand	150 m / 500 ft
Ondersteunde resoluties	1600x1200 @ 150ft(50m) 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m)

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45 VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
----------------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Eén Ontvanger (ST121R) per aangesloten beeldscherm
---------------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Actief

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	7.2

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.9 in [100.0 mm]
Breedte product	2.6 in [65.0 mm]
Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]
Gewicht product	6.9 oz [195.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.0 in [10.2 cm]
----------------	------------------



Package Width	8.6 in [21.9 cm]
Package Height	3.8 in [97.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.4 oz [522.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2-poort VGA-verlenger
	Rubberen voetjes
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

