

## 4-poorts VGA Over CAT5 video-extender - 150 m

Productcode: ST1214T



Met de ST1214T 4-poorts VGA-video-extender over Cat 5 kan één VGA-bron naar max. vier externe schermen worden gezonden over een afstand van max. 150 meter. Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met onze ST121 VGA Video over Cat 5-serie uitbreidingsapparaten, is de ST1214T een van de vele opties waarmee u een aangepaste VGA-verspreidings- en uitbreidingsoplossing voor vele toepassingen inclusief digitale reclame (digital signage) en videoconferenties kunt creëren.

Dit product, dat alleen uit de zender bestaat, vereist één ST121REU-ontvangereenheid voor elk extern scherm dat u aansluit. Als u op zoek bent naar een zenderoplossing met acht poorten, dan bieden wij u onze ST1218T 8-poorts VGA-extender.

Voor nog meer veelzijdigheid kan de ST121EXTEU VGA over Cat 5 repeater worden gebruikt om de totale VGA-uitbreidingsafstand met nog eens 150 meter te vergroten, waardoor het originele VGA-sigitaal door de zender over een totale afstand van 300 meter naar de ontvanger kan worden gezonden. Op een vergelijkbare manier kunnen max. drie repeaters worden gebruikt tussen de zenders en ontvangers, waardoor een scherm op elk repeaterstation kan worden aangesloten, en de totale afstand tussen zenders en ontvanger dus nog verder wordt vergroot.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

## Eigenschappen

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

---

Prestaties

Max. afstand	150 m / 500 ft
Maximale analoge resoluties	1600x1200 @ 150ft(50m) 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m)

---

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45  VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)  VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
----------------------------	---

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Eén <a href="http://www.startech.com/item/ST121R" class="FeatureNavLink">ST121R</a>-ontvanger per aangesloten beeldscherm
----------------------------	---

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief



Vermogensopname 7.2

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.1 in [10.3 cm]
Breedte product	2.5 in [63.9 mm]
Hoogte product	0.8 in [20.6 mm]
Gewicht product	7.1 oz [201 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.0 in [10.1 cm]
Package Width	8.7 in [22 cm]
Package Height	3.9 in [98 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.7 oz [529 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	VGA-extender - zender
	Rubberen Voetjes
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

