

8-poort VGA Video Verlenger via Cat5

Productcode: ST1218T



De ST1218T 8-poort VGA Video Verlenger via Cat 5 is ontworpen voor gebruik met onze ST121 VGA-via-Cat5 verlengsystemen en biedt een gemakkelijke distributie van VGA-video over afstanden tot 150 meter via standaard Cat5-bekabeling (of beter). De ST1218T is alleen een zender en heeft één ontvanger (ST121R) nodig per aan te sluiten beeldscherm. Voor nog meer veelzijdigheid kan de VGA via Cat5 repeater (ST121EXT) worden gebruikt om de totale afstand tussen de zender en de ontvanger nog eens te verlengen met 150 meter tot een totale afstand van 300 meter. Op dezelfde wijze kunnen maximaal 3 repeaters worden gebruikt tussen zender en ontvanger, zodat u monitoren kunt aansluiten op elke repeater en tegelijkertijd de totale afstand verlengt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik een combinatie van repeaters of ontvangers voor het gemakkelijk toevoegen van extra beeldschermen aan uw narrowcasting-systeem
- Plaats beeldschermen waar ze het best zichtbaar zijn, maar installeer de systeemapparatuur ergens anders in een schone en veilige omgeving
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in de financiële, educatieve en zakelijke sectoren voor de weergave van actuele en in het oog springende informatie

- Vergroot het bereik van uw advertenties in auditoria, op vakbeurzen en in de detailhandel

Eigenschappen

- Bestaat uit 1 basiseenheid met 8 poorten voor distributie via Cat5 en twee VGA-poorten voor lokale beeldschermen
- Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra zenders
- Zorgt voor een haarscherpe beeldkwaliteit
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers geïnstalleerd moeten worden
- Compatibel met de ST121EXT-repeater voor verdere verlenging

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	8
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Max. afstand	150m [492ft]
Ondersteunde resoluties	1600x1200 @ 150ft(50m)
	1280x1024 @ 300ft(100m)
	1024x768 @ 500ft(150m)

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	8 - RJ-45
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale

opmerkingen /
vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Eén Ontvanger (ST121R) per aangesloten beeldscherm
-------------------------------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	5.4

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	15.7 oz [444.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	9.5 in [24.1 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - Lokale 4-poort VGA Verlenger

1 - 9V DC 500mA adapters

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.