

VGA UTP Video Verlenger Repeater via Cat5

Productcode: ST121EXTEU



Met de ST121EXTEU VGA via Cat5 UTP Video Verlenger Repeater kunt u uw VGA-signaal verlengen via Cat5-bekabeling of beter. Dit apparaat is speciaal ontworpen voor gebruik met het ST121 VGA Video via Cat5 verlengsysteem van StarTech.com, dat bestaat uit een zender (ST1214TEU of ST121UTPEU) en een ST121REU ontvanger.

De ST121EXTEU VGA Verlenger Repeater verlengt de bereikbare afstand tussen zender en ontvanger naar in totaal 300 meter en beschikt bovendien over een VGA-uitgang, zodat u ook in het midden tussen de zender en de ontvanger nog een scherm kunt aansluiten.

Voor nog meer veelzijdigheid kunnen er maximaal drie ST121EXTEU repeaters worden gebruikt tussen de zender en de ontvanger, zodat er niet alleen bij elke repeater monitoren kunnen worden aangesloten, maar ook de totale afstand nog verder wordt verlengd met 150 meter per gebruikte repeater.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties

- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Fungeert als repeater en voegt 250 meter toe aan de totale verlenging die er met de ST121UTPEU en ST1214TEU kan worden bereikt
- Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
- Maakt extra schermlocaties mogelijk op basis van bestaande Cat5-bekabeling
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
- Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren
- Zorgt voor een haarscherpe beeldkwaliteit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5 UTP
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties


Maximale kabellengte	500.0 ft [152.4 m]
Max. afstand	150 m / 500 ft
Maximale analoge resoluties	1024 x 768 @ 500 feet (150m)

Connector(en)

Aansluitingen externe eenheid	RJ-45
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Inclusief	Inclusief wisselstroomadapter
-----------	-------------------------------



voedingsadapter	
Ingangsspanning	230 AC
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.1 in [10.3 cm]
Breedte product	2.5 in [64.0 mm]
Hoogte product	0.8 in [20.6 mm]
Gewicht product	7.2 oz [204 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	4.1 in [10.4 cm]
Package Height	3.9 in [98 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.2 oz [630.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	EXTERNE EENHEID VGA VERLENGER
	9V AC 500mA ADAPTERS
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.