

Extensor HDMI por Cable CAT6 - 4K 60Hz - 100m

ID del Producto: ST121HD20L



Este extensor HDMI® a través de CAT6 le permite transmitir una señal HDMI a hasta 100 metros, a través de un cable CAT6. El extensor es compatible con resoluciones Ultra HD 4K, así como 3D y el audio digital correspondiente.

Extienda su señal HDMI a distancias de hasta 100m, mediante este extensor HDMI a través de Ethernet. Utilice la infraestructura de cableado CAT6 existente con una conexión directa al convertidor, a fin de que la transmisión a través de paredes y techos resulte más fácil, lo cual le ahorrará gastos de instalación.

El extensor también funciona como extensor de una señal por infrarrojos, lo cual permite el control a distancia remota de su fuente de vídeo.

Este extensor HDMI Ethernet es compatible con la resolución UHD 4K 60Hz (3840 x 2160), la cual ofrece cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición (1080p), que garantiza imágenes nítidas, ideal para mostrar su contenido de vídeo 4K en edificios de oficinas, aeropuertos, tiendas de venta minorista y muchos más.

Además, dado que el extensor es compatible con definición a 1080p y resoluciones inferiores a hasta 140 metros de distancia, puede utilizar este extensor sin problemas para que las imágenes de cualquier fuente de vídeo resulten impecables.

Conecte sus dispositivos y pantallas HDMI con toda confianza, con la tranquilidad de saber que este extensor es compatible con HDCP 2.2. Esto le permite aprovechar al máximo las capacidades de mayor resolución de dispositivos equipados con HDMI, como reproductores Blu-ray o dispositivos de transmisiones en línea. También es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI y HDCP.

El modelo ST121HD20L está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Extienda su señal 4K HDMI en oficinas, vestíbulos de edificios, centros comerciales, aeropuertos y muchos otros espacios
- Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios
- Utilice una infraestructura CAT6 existente para crear soluciones de señalización digital

Características

- Mantenga una asombrosa calidad de imágenes a hasta 100m de distancia, con compatibilidad Ultra HD 4K a través de cables CAT6 no propietarios
- Compatible con resoluciones de vídeo HD 1080p hasta a 140m de distancia
- Instalación profesional y sencilla, con soportes de montaje incluidos
- Compatible con todos los formatos de audio HDMI conocidos, incluyendo Dolby True HD, Dolby Digital y DTS-HD
- Compatibilidad garantizada con HDCP 1.4 / 2.2

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	HDMI
Cableado	UTP Cat 6
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Norelsys NS 5730, NS5731

Rendimiento

Distancia Máxima	140 m / 460 ft
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz



1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio Sonido Envolverte 7.1

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
	RJ-45
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B	HDMI (19 pines)
	RJ-45
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Indicadores

Indicadores LED	LED de alimentación
	LED de enlace

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
---------------------------------	---



Tensión de Entrada 110V-240V AC

Tensión de Salida 5V DC

Alimentación de Salida 3 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -5°C to 40°C (23°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -15°C to 55°C (5°F to 131°F)

Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.3 in [11.0 cm]

Ancho del Producto 3.0 in [75.0 mm]

Altura del Producto 1.0 in [26.0 mm]

Peso del Producto 19.0 oz [537.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 9.6 in [24.5 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [95.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 lb [1.5 kg]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja	Transmisor HDMI
	Receptor HDMI
	Cable Cat6
	Kit de infrarrojos (IR)
	adaptadores universales de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	Adaptadores 3,5 mm a DB-9 RS-232
	Soportes de Montaje
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

