

HDMI över CAT6 förlängare - 4K 60 Hz - 100 m

Produkt ID: ST121HD20L



Denna HDMI® över CAT6-förlängare låter dig överföra din HDMI-signal upp till 100 m över en CAT6-kabel. Förlängaren stöder Ultra HD 4K med stöd för 3D och medföljande digital audio.

Förläng din HDMI-signal till upp till 100 m med denna HDMI över Ethernet-förlängare. Använd din befintliga CAT6-kabelinfrastruktur med en direkt anslutning till omvandlaren för att enkelt ta dig fram genom väggar och tak, vilket gör att du kan spara på installationskostnaderna.

Förlängarenheten fungerar även till att förlänga en infraröd (IR) signal så att du kan kontrollera videokällan från fjärrplatsen.

Denna HDMI Ethernet-förlängare stöder en UHD upplösning på 4K 60 Hz (3840 x 2160), vilket ger fyra gånger bättre bildkvalitet än HD (1080p), garanterar en kristallklar bild som är idealisk för att visa ditt 4K-videoinnehåll i kontorsbyggnader, flygplatser, butiksinställningar med mera.

Och eftersom förlängaren stöder HD i 1080p och lägre upplösningar upp till 140,2 meter bort, kan du enkelt använda förlängaren för att få vilken videokälla som helst att se fantastisk ut.

Anslut enkelt dina HDMI 2.0-enheter och skärmar, eftersom denna förlängare är kompatibel med HDCP 2.2. Detta låter dig utnyttja funktionerna hos HDMI-aktiverade enheter som Blu-ray-spelare eller online-strömmande enheter i högre upplösningar. Den är också bakåtkompatibel med tidigare generationer HDMI och HDCP.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Förläng din 4K HDMI-signal på kontor, entrétrymmen, köpcentra, flygplatser med flera
- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar
- Använd befintlig CAT6-infrastruktur för att skapa digital skyltning

Funktioner

- Upprätthåller en enastående bildkvalitet på upp till 100 meters avstånd, med stöd för UltraHD 4K över generiska CAT6-kablar
- Stöder också HD 1080p-upplösningar vid avstånd på upp till 140 m
- Problemfri, professionell installation med medföljande monteringsfästen
- Stöder alla kända HDMI-ljudformat inklusive Dolby True HD, Dolby Digital och DTS-HD
- Säkerställd kompatibilitet med HDCP 1.4/2.2

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	HDMI
Kablage	Cat 6 UTP
Audio	Ja
Chipset-ID	Norelsys NS 5730, NS5731

Prestanda

Maximalt avstånd	100m [328ft]
Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz

1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

Stöd för widescreen Ja
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts) 1 - RJ-45 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts) 1 - RJ-45 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer

LED-indikatorer	2 - Ström-LED 2 - Länk LED-lampa
-----------------	-------------------------------------

Ström

Strömkälla	2 AC-adaptrar medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Utpänning	5V DC

	Utström	3 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
Miljö		
	Drifttemperatur	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-15°C to 55°C (5°F to 131°F)
	Luftfuktighet	0 % - 95 % relativ fuktighet (ingen kondensation)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	4.3 in [11.0 cm]
	Produktbredd	3.0 in [7.5 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
	Produktvikt	19.0 oz [537.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.9 in [20.1 cm]
	Package Width	9.8 in [25.0 cm]
	Paketets höjd	3.9 in [9.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.3 lb [1.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - HDMI-sändare
		1 - HDMI-mottagare
		1 - Cat6-kabel
		1 - IR-kit

2 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

2 - 3,5 mm till DB-9 RS-232-adaptrar

4 - Monteringsfästen

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.