

## Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k

ID prodotto: ST121HDBTDK



Questo extender 4K HDMI utilizza l'HDBaseT per trasmettere il segnale HDMI A/V a una posizione remota fino a una distanza di 70 m.

Il trasmettitore nel kit extender HDMI HDBaseT è caratterizzato da un ingombro ridotto ed è dotato di un cavo HDMI integrato che si collega direttamente alla sorgente consentendo un minor ingombro di cavi. Riceve l'alimentazione da una porta USB sul dispositivo di origine e questo ne rende più semplice l'installazione in aree in cui le prese di corrente potrebbero essere limitate. Sono inclusi gli accessori di montaggio del ricevitore per garantire un'installazione discreta e professionale.

Questo extender HDMI via CAT6 garantisce una qualità delle immagini HD 4K anche a 70 m di distanza dalla sorgente video. Essendo retrocompatibile con risoluzioni 1080p e inferiori fino a una distanza di 70 m, può essere utilizzato comodamente per riprodurre qualsiasi sorgente video con una qualità delle immagini eccezionale. L'extender supporta anche l'audio 7.1 che garantisce l'acquisizione di tutti i canali audio.

Il kit estende il segnale HDMI tramite un singolo cavo, a differenza di alcuni extender HDMI che richiedono due cavi, riducendo i potenziali punti di rottura e i costi di cablaggio. Ideale per la segnaletica digitale, l'extender HDMI via CAT6 utilizza cavi standard CAT5e, CAT6 o CAT7 per estendere il segnale video HDMI sull'infrastruttura Ethernet già presente nell'edificio.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Trasmissione di un segnale HDBaseT a un proiettore in aula o in sala riunioni
- Distribuzione del segnale digitale in ampi edifici quali centri commerciali, stadi, scuole e ospedali
- Alimentazione del trasmettitore tramite la porta USB sull'origine video

## Caratteristiche

- Installazione semplice e versatile con un trasmettitore compatto, alimentato tramite USB, dotato di un cavo HDMI integrato
- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K
- Facile integrazione con l'infrastruttura CAT5/CAT6/CAT7 esistente
- Hardware di montaggio incluso
- Supporto per l'audio 7.1

---

### Hardware

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Norme di garanzia         | 2 Years                |
| Porte                     | 1                      |
| Cablaggio                 | UTP Cat 5e o superiore |
| Audio                     | Sì                     |
| Montaggio a rack          | Sì                     |
| Collegamento a margherita | No                     |

---

### Prestazioni

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Distanza max                 | 70m [230ft]              |
| Risoluzioni digitali massime | 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz |
| Widescreen supportato        | Sì                       |
| Specifiche audio             | Audio surround 7.1       |

---

### Connettore/i

Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin)

1 - RJ-45

Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin)

1 - RJ-45

#### Indicatori

Indicatori LED 1 - LED di stato (ricevitore)

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.6 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 0~80% RH senza condensa

#### Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.1 in [80 mm]

Larghezza prodotto 2.7 in [6.8 cm]

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Altezza prodotto | 1.0 in [2.5 cm] |
| Peso prodotto    | 8.9 oz [252 g]  |

---

Informazioni confezione

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione          | 1                 |
| Lunghezza Confezione         | 11.6 in [29.4 cm] |
| Package Width                | 7.8 in [19.7 cm]  |
| Package Height               | 2.9 in [7.4 cm]   |
| Peso spedizione (confezione) | 2.0 lb [0.9 kg]   |

---

Contenuto della confezione

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Trasmettitore HDBaseT   |
|                          | 1 - Ricevitore HDBaseT  |
|                          | 1 - Cavo di alimentazione USB (trasmettitore) (1,3 m)                     |
|                          | 1 - adattatore di alimentazione universale (ricevitore) (NA, EU, UK, ANZ) |
|                          | 1 - kit di montaggio (ricevitore)   |
|                          | 1 - kit di viti di montaggio  |
|                          | 1 - set di piedini (ricevitore)   |
|                          | 1 - Guida di avvio rapido   |

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.