

4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K

Produkt ID: ST121HDBTDK



Den här 4K HDMI-förlängaren använder HDBaseT för att överföra HDMI A/V-signalen till en plats upp till 70 m bort.

Sändaren i detta HDBaseT-förlängarpaket har en liten storlek och en inbyggd HDMI-kabel som ansluts direkt till din videokälla för mindre trassel. Den strömsätts via en USB-port på din källanhet vilket gör det enklare att installera på ställen där det är ont med eluttag. Monteringsutrustning medföljer för mottagaren för en diskret och professionell installation.

Denna HDMI över CAT6-förlängare bibehåller din UHD 4K-bildkvalitet, även 70 m bort från din videokälla. Eftersom förlängaren är bakåtkompatibel med 1080p och lägre upplösningar 70 m bort kan du enkelt använda förlängaren för att få vilken videokälla som helst att se fantastisk ut. Förlängaren stöder även 7.1 audio för att säkerställa att alla ljudkanaler spelas in.

Paketet förlänger HDMI över en enda kabel, till skillnad från vissa HDMI-förlängare som kräver två kablar, vilket minskar potentiella felpunkter och sänker dina kabelkostnader. HDMI över CAT6-förlängaren är idealisk för digital skyltning eftersom den använder CAT5e-, CAT6- eller CAT7-standardkablar för att förlänga HDMI-video över Ethernet-infrastrukturen som redan finns i din lokal.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Sänd en HDBaseT-signal till ett projekt i ett styrelserum eller klassrum
- Distribuera digital skyltning i stora byggnader som kommersiella köpcentrum, stadion, skolor och sjukhus
- Strömsätt din sändare med USB-porten på videokällan

Funktioner

- Praktisk och mångsidig installation med en kompakt och USB-driven sändare som har en inbyggd HDMI-kabel
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K
- Enkel integration med befintlig CAT5/CAT6/CAT7-infrastruktur
- Monteringsutrustning medföljer
- Stöd för 7.1 audio

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximalt avstånd	70m [230ft]
Maximal digital upplösning	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

		1 - RJ-45
	Fjärrenhetskontakter	1 - HDMI (19-stifts)
		1 - RJ-45
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Status-LED (mottagare)
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6 A
	Utpänning	12V DC
	Utström	1.5 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	18
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	3.1 in [80 mm]
	Produktbredd	2.7 in [6.8 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
	Produktvikt	8.9 oz [252 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Paketets höjd	2.9 in [7.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDBaseT-sändare
	1 - HDBaseT-mottagare
	1 - USB-strömkabel (sändare) (1310 mm)
	1 - universell strömadapter (mottagare) (NA, EU, UK, ANZ)
	1 - monteringsats (mottagare)
	1 - skruvsats för montering
	1 - möbeltassar (mottagare)
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.