

## HDBaseT-frlngarsatsen med inbyggd switch, videoskalare och flera ingngar

Product ID: ST121HDBTSC



HDBaseT-frlngarsatsen med flera ingngar frlnger dina A/V-signaler till en avlgsen plats, upp till 70m bort. Den har en inbyggd switch och skalare, s att du kan vlja vilken videoklla som snds frn fyra oberoende videokllor (2 x HDMI, 1 x VGA och 1 x DisplayPort).

Tack vare HDBaseT-frlngarens inbyggda konverteringsswitch kan du ansluta tv HDMI-kllor, en VGA-klla och en DP-klla till samma avlgsna och lokala HDMI-skrm. Du behver inteadapttrar eller skalare, eller en videoswitch.

Utver manuellvxling av videokllan med lttanvnda knappar, garanterar konverteringsswitchen ven problemfri anvndningmed tvolika automatiska vxlingslgen: auto-detect-vxling som knner av och vljer en nyansluten enhet eller prioriterat val som lter dig vlja vilkenport som ska aktiveras som standard fr automatisk vxling.

HDBaseT-frlngarenhar en inbyggd skalare som skalar bilden till 1080p, s du kan vara tryggt frvissad om att din HDMI-skrm utan problem fungerar med alla kllor som r anslutna via den. Det r enkelt att skalamed en intuitiv OSD som du nr via knapparna pfrmmottagaren. Nyare HDMI-skrmar stder inte lngre videosingaler med ldre upplsning. Utan std fr dessa vanliga VGA-upplsningar kanske inte kllan fungerar med din nya HDMI-skrm.

Frlngarsatsen bibehller din HD-bildkvalitet, ven vid70m frn videokllan, vilket skerstillerratt du kan tillhandahlla den bsta mjliga tittarupplevelsen.

ST121HDBTSC tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Växla automatiskt mellan din digitalbox eller dator från avlägsna underhållningsskärmar i gästvänliga miljöer som till exempel restauranger, barer eller hotell
- Skapa fantastiska digitalskyltar på stora allmänna platser som sjukhus, koncentrationer eller arenor

## Features

- Slipp bekymmer och onödiga kostnader med en switch och frångörare i en enhet med VGA-, DP- och HDMI-ingångar
- Skerstill alltid perfekt videoanslutning med en inbyggd videoskalare
- F kristallklar bildkvalitet på imponerande avstånd med 1080p upplösning på upp till 70m.

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	Kablage	Cat 5e UTP or better
	Audio	Yes
	Hyllmonterbar	Yes
	Kedjekoppling	No
<b>Prestanda</b>	Maximal kabellängd	229.6 ft [70 m]
	Maximalt avstånd	70 m / 230 ft
	Maximal digital upplösning	1920x1200 @ 60 Hz
	Stödda upplösningar	1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480
	Std från widescreen	1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480
	Audio-specifikationer	<i>Lower resolutions and refresh rates are also supported. Yes 2 kanaler
<b>Kontakt(er)</b>	Lokala enhetskontakter	HDMI (19 pin)
	Lokala enhetskontakter	DisplayPort (20 pin)
	Lokala enhetskontakter	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Lokala enhetskontakter	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Lokala enhetskontakter	HDMI (19 pin)
	Lokala enhetskontakter	IrDA (Infrared, SIR/FIR)
	Lokala enhetskontakter	RJ-45
	Lokala enhetskontakter	RJ-11
	Fjärrenhetskontakter	RJ-45
Fjärrenhetskontakter	HDMI (19 pin)	

Fjrrenhetskontakter RJ-11

<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	LED-lampor fr vald port (sndare)
	LED-indikatorer	LED-lampor fr status (sndare)
	LED-indikatorer	LED-lampor fr ingng (mottagare)
	LED-indikatorer	Status-LED (mottagare)
	LED-indikatorer	LED-lampor fr vald port (mottagare)
<b>Strm</b>	Power Source	AC Adapter Included
	Inspnning	100 - 240 AC
	Instrm	0.6 A
	Utspnning	12V DC
	Utstrm	1.5 A
	Polaritet p mittpol	Positive
	Kontakttyp	M
	Strmfbrukning	18
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0 to 40C (32F to 104F)
	Frvaringstemperatur	-10 to 60C (14F to 140F)
	Luffuktighet	0% till 80% RH (icke-kondenserande)
<b>Utseende</b>	Frg	Black
	Kabinetttyp	Aluminum
	Produktlngd	4.2 in [1.1 cm]
	Produktbredd	2.4 in [61 mm]
	Produktthjd	2.6 in [67 mm]
	Produktvikt	4.5 lb [2.0 kg]
<b>Frpackning</b>	Frpackningsantal	1
	Package Length	6.3 in [1.6 cm]
	Package Width	3.9 in [98 mm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

<b>Vad det r i Idan</b>	Ingr i paketet	HDBaseT-sndare
	Ingr i paketet	HDBaseT-skalarmottagare
	Ingr i paketet	RJ-11 till RS-232-adapter
	Ingr i paketet	Fjrrkontroll
	Ingr i paketet	RJ-11-kabel
	Ingr i paketet	paket med monteringssten
	Ingr i paketet	universell strmadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Ingr i paketet	sats med gummiffter
	Ingr i paketet	snabbstartsguide
	Ingr i paketet	IR-bergsprngare
	Ingr i paketet	IR-mottagare

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

