

VGA via Cat5 Video Verlenger Ontvanger

Productcode: ST121REU



De ST121REU VGA over Cat5 video-extenderontvanger is speciaal ontworpen voor gebruik als de ontvangerunit voor de ST121 VGA over Cat5 UTP extenderzenderserie, waardoor u één VGA-bron kunt splitsen in en uitbreiden tot acht externe schermen.

Vanaf de zender wordt het VGA-videosignaal via een standaard 4-paars categorie 5 of hoger UTP-kabel verzonden naar externe schermen, die elk zijn aangesloten op een ST121REU Cat 5 VGA-ontvanger, voor een afstand tot 150 meter.

Deze ontvanger is een voordelige videoverlengingsoplossing en ideaal voor vele verschillende omgevingen inclusief luchthavens, busdepots, winkels of andere grote gebouwen waar VGA-video over grote afstanden moet worden verlengd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector

- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
- Ondersteunt een resolutie van 1024x768 tot op 150m
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
- Maakt gebruik van standaard Cat5-bekabeling of beter
- Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren
- Zorgt voor een haarscherpe beeldkwaliteit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5 UTP
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Maximale kabellengte	499.9 ft [152.4 m]
Max. afstand	150m [492ft]
Maximale analoge resoluties	1024 x 768 @ 500 feet (150m)

Connector(en)

Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45
	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.2
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	0.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	6

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.3 in [84.2 mm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.1 cm]
Gewicht product	6.0 oz [171.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	3.9 in [10.0 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - EXTERNE EENHEID VGA VERLENGER
-------------	-----------------------------------

1 - 9V AC 500mA ADAPTERS

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.