

HDMI over CAT6 Extender met 4-poorts USB Hub - 50m - 1080p

Productcode: ST121USBHD



Met deze HDMI® extenderset kunt u uw HD videobron weergeven op uw verder gelegen HDMI-scherm op een afstand tot 50 m. 1080p video kan 40 m worden verlengd met behulp van afgeschermd CAT 6 kabels. De extender heeft een geïntegreerde 4-poorts USB 2.0 hub, waardoor u op uw weergavelocatie ook vier externe USB-randapparaten kunt aansluiten.

Met deze HDMI-extender kunt u de kwaliteit van uw high-definition videosignaal behouden, samen met de bijbehorende 7.1 digitale audio, zelfs op een afstand van 50 m van uw bronapparaat. De extender ondersteunt resoluties tot 1920x1200 of 1080p - perfect om uw publiek te verbazen met op afstand bediende digital signage in ziekenhuizen of winkelcentra.

Met de geïntegreerde 4-poorts USB 2.0 hub kunt u op afstand tot vier USB-apparaten op uw verder gelegen scherm aansluiten, bedienen of toegang daartoe krijgen - geweldig voor flashdrives, printers, scanners, externe harde schijven en I/O-apparaten. Met USB-verlenging op afstand kunt u ook uw bronapparaat op afstand bedienen, wat ideaal is voor het toevoegen van touchscreen interfaces aan uw scherm op markten of POS-kiosken.

Voor probleemloze configuratie biedt de HDMI-extender eenvoudige plug-and-play installatie zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's noodzakelijk zijn. Bovendien geeft de extender de EDID-informatie in uw HDMI-signaal door en past automatisch de video-equalization aan, zodat u die niet handmatig hoeft te configureren. Ook worden montagemiddelen meegeleverd voor een nette en professionele installatie.

De ST121USBHD is TAA-conform en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Plaats uw scherm op een handige plek om te bekijken, terwijl uw systeemapparatuur zich elders in een schone en veilige ruimte bevindt
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen
- Bedien één of meer servers vanaf een externe locatie binnen hetzelfde gebouw of campus
- Bedien uw pc in een ruimte waar het geluid van een ventilator of harde schijf onaanvaardbaar is, zoals een televisiestudio

Eigenschappen

- Kristalheldere beeldkwaliteit, met ondersteuning van niet-gecomprimeerde 1920x1200 of 1080p HD-videoverlenging
- Eenvoudige integratie van randapparaten op afstand, via de geïntegreerde 4-poorts USB-hub
- Nette, professionele installatie dankzij de meegeleverde montagehardware
- Verlengt HDMI-video en vier USB-randapparaten tot 50 m
- Ondersteunt Cat5e en Cat6 Ethernet-kabels
- Inclusief HDMI-zender en -ontvanger

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
AV-ingang	HDMI
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	HDMI - 3,4 Gbps RS232 - 115200 bps baud
Max. afstand	50 m / 165 ft



Maximale digitale resoluties	1080p @ 60Hz, 48-bit
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	Ondersteunt Dolby TrueHD, DTS-HD MA
Algemene specificaties	Infraroodinterface: Bidirectioneel 38Khz / ±10° / 5M

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig) USB Mini-B (5-polig)
Connector B	HDMI (19-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0 USB Mini-B (5-polig)

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1 A
Stekkertype	N
Vermogensopname	5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal



Lengte product	3.2 in [82.0 mm]
Breedte product	3.2 in [82.0 mm]
Hoogte product	0.8 in [21.0 mm]
Gewicht product	16.2 oz [460.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	12.2 in [30.9 cm]
Package Height	2.8 in [71.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI over CAT6 zender
	HDMI over CAT6 ontvanger
	Ethernet kabels
	USB naar Mini-USB kabels
	Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
	Montage materiaal
	Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

