

HDMI över CAT6-förlängare med USB-hub med 4 portar - 50 m - 1080p

Produkt ID: ST121USBHD



Med detta HDMI®-förlängningspaketet kan du sända din HD-videokälla till din avlägsna HDMI- skärm upp till 50 m bort. 1080p videor kan förlängas 40 m genom att använda avskärmd CAT 6-kabel. Förlängaren har en inbyggd USB 2.0-hub med 4 portar som låter dig ansluta fyra USB-fjärrenheter vid skärmen.

Med hjälp av denna HDMI-förlängare kan du behålla kvaliteten på din HD-videosignal och medföljande 7.1 digital audio, även 50 m bort från källanheten. Förlängaren stöder upplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p - perfekt för att förtrolla din publik med digitala skyltar på sjukhus eller i köpcentrum.

Med den inbyggda USB 2.0-hubben med 4 portar kan du fjärransluta, få fjärråtkomst till eller fjärrkontrollera upp till fyra USB-enheter vid din fjärrskärm - perfekt för USB-minnen, skrivare, skannrar, externa hårddiskar och I/O-enheter. Med USB-förlängning kan du dessutom fjärrkontrollera din källanhet, vilket är idealiskt för att lägga till pekskärmsgränssnitt till din skärm vid marknads- eller POS-kiosker.

För problemfri setup har HDMI-förlängaren enkel plug-and-play-installation utan att extra program eller drivrutiner behövs. Dessutom skickar förlängaren den EDID-information som inkluderas i HDMI-signalen och justerar automatiskt videoutjämnningen för att se till att du slipper konfigurera det manuellt. Monteringsutrustning medföljer också för en städad och professionell installation.

ST121USBHD är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Placera din skärm i ett lämpligt uppvisningsområde medan din utrustning installeras någon annanstans i en ren och säker miljö
- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar
- Använd en eller flera servrar från en avlägsen plats i samma byggnad eller inom ett universitetsområde
- Kontrollera din PC på en plats där ljudet från en fläkt eller hårddisk inte är godtagbar, som till exempel i en TV-studio

Funktioner

- Kristallklar bildkvalitet med stöd för okomprimerad förlängning av HD-video i 1920x1200 eller 1080p
- Enkel integration av fjärrtillägg med inbyggd USB-hub med 4 portar
- Städad, professionell installation med hjälp av den medföljande monteringsutrustningen
- Förlänger HDMI-video och fyra USB-enheter upp till 50 m
- Stöder Cat5e- och Cat6-Ethernet-kabel
- HDMI-sändare och mottagare medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
AV-ingång	HDMI
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre
Audio	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	HDMI - 3,4 Gbps RS232 - överföringshastighet 115 200 bps
Maximalt avstånd	50 m / 165 ft



Maximal digital upplösning	1080p @ 60Hz, 48-bit
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Stöder Dolby TrueHD, DTS-HD MA
Allmänna specifikationer	IR-gränssnitt: Dubbelriktad 38 kHz/±10/5M

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
	USB Mini-B (5-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)
	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
	USB Mini-B (5-stifts)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Utspanning	5 DC
Utström	1 A
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	5

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.2 in [82.0 mm]

Produktbredd	3.2 in [82.0 mm]
Produkt höjd	0.8 in [21.0 mm]
Produktvikt	16.2 oz [460.0 g]

Förpackning

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	12.2 in [30.9 cm]
Package Height	2.8 in [71.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI över CAT6-sändare
	HDMI över CAT6-mottagare
	Ethernet-kablar
	USB till Mini-USB-kablar
	Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	Monteringssats
	Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

