

Extensor de Vídeo DVI por Cable Cat5 UTP

ID del Producto: ST121UTPDVGB



El extensor de vídeo DVI ST121UTPDVIGB sobre UTP Cat 5 le permite extender una señal de vídeo DVI Digital (DVI-D) sobre un cable de Categoría 5 (o mejor) a distancias de hasta 45 metros desde la fuente de vídeo al pantalla, sin sacrificar la calidad.

Este extensor de vídeo es fácil de usar y ofrece un factor de forma compacto, lo que ayuda a ahorrar un valioso espacio de trabajo. Con soporte para resoluciones de hasta 1600x1200, este extensor DVI se puede integrar fácilmente usando el cableado de infraestructura Ethernet existente y ofrece una solución completamente basada en hardware sin software o controladores requeridos, perfecta para cualquier aplicación de señalización digital punto a punto a pequeña escala que requiere video DVI de alta calidad.

Respaldado por una garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Place the display in a convenient viewing area, while the system equipment is placed elsewhere in a clean and secure environment
- Ideal for digital signage applications in financial, educational, business and retail/POS sectors

Características

- Consists of 1 local unit, and 1 remote unit for an all-in-one solution
- Extends video signal over standard Category 5 UTP cable
- Supports resolutions up to 1600x1200 @ 60Hz
- Supports DVI-D interface

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	UTP Cat 5 o superior
Soporte de Audio	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Distancia Máxima	45m [148ft]
Resolución Digital Máxima	1600x1200 @ 60Hz

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	1 - DVI-I (23 pines)
	1 - RJ-45
Conectores de Unidad Remota	1 - DVI-I (23 pines)
	1 - RJ-45

Observaciones / Requisitos

Nota	DVI-A (Analog) signal not supported
------	-------------------------------------

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.2A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	5

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	2.6 in [6.7 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.2 cm]
Altura del Producto	1.5 in [3.8 cm]
Peso del Producto	4.9 oz [138.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.4 cm]
Ancho de la Caja	2.6 in [6.7 cm]
Altura de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - DVI Local Unit Extender
	1 - DVI Remote Unit Extender

2 - Power Adapters

1 - Instruction Manual

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.