

DVI Video Extender over Cat 5 UTP

N° de produit: ST121UTPDVI



The ST121UTPDVI DVI Video Extender over Cat 5 UTP lets you extend a DVI Digital (DVI-D) video signal over Category 5 (or better) cable at distances of up to 150-feet (45-meters) from the video source to the intended display, without sacrificing video quality.

This cost-effective video extender is simple to use and offers a compact form factor, helping to save valuable work space.

With support for resolutions up to 1600x1200, this DVI extender can be easily integrated using existing Ethernet infrastructure wiring, and offers a completely hardware-based solution with no software or drivers required - perfect for any small scale point-to-point digital signage application that requires high quality DVI video.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Place the display in a convenient viewing area, while the system equipment is placed elsewhere in a clean and secure environment
- Ideal for digital signage applications in financial, educational, business and retail/POS sectors

Spécifications techniques

- Consists of 1 local unit, and 1 remote unit for an all-in-one solution
- Extends video signal over standard Category 5 UTP cable
- Supports resolutions up to 1600x1200 @ 60Hz
- Supports DVI-D interface

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Prise en charge audio	Non
Mode cascade	Non

Performance

Distance max.	45 m / 150 ft
Résolutions numériques max.	1600x1200 @ 60Hz
MTBF	180 102 heures

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	DVI-I (29 broches)
	RJ-45
Connecteurs de télécommande	DVI-I (29 broches)
	RJ-45

Notes spéciales / Configuration

Remarque	DVI-A (Analog) signal not supported
----------	-------------------------------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	2 adaptateurs CA inclus
----------------------------------	-------------------------



Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.2A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation électrique	5

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	32° to 122° F (0° to 50° C)
Température de stockage	-4° to 158° F (-20 to 70° C)
Humidité	15 to 90% relative humidity, non-condensing

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	2.6 in [67.0 mm]
Largeur du produit	2.0 in [52.0 mm]
Hauteur du produit	1.5 in [38.0 mm]
Poids du produit	10.1 oz [285.5 g]

Informations d'emballage

Package Length	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	2.6 in [67.0 mm]
Package Height	6.1 in [15.5 cm]
Poids brut	22.6 oz [639.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- DVI Local Unit Extender
- DVI Remote Unit Extender
- Power Adapters
- Instruction Manual

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

