

VGA Video Verlenger via Cat5 Point-to-Point (UTPE Serie)

Productcode: ST121UTPEP



Met de ST121UTPEP VGA Video Verlenger via Cat5 Point to Point kunt u een VGA-beeldscherm of projector tot op 80m afstand van de VGA-sigitaalbron gebruiken. De ST121UTPEP is een compleet systeem met twee eenheden, één lokale en één op afstand, en biedt een complete oplossing voor een enkele verbinding tussen bron en beeldscherm dat het VGA-bronsignaal doorgeeft via een standaard Ethernet-kabel (Cat5 UTP-kabel of beter, voorzien van RJ45-aansluitingen).

De ST121UTPEP biedt een gemakkelijke en voordelige verlenging voor VGA en heeft slechts een enkele voedingsadapter nodig, die op één van de beide eenheden kan worden geïnstalleerd, afhankelijk van wat het meest geschikt is voor uw toepassing.

Voor een opgeruimde installatie wordt de ST121UTPEP geleverd met een houder voor de ontvanger, zodat deze aan de achterkant van een beeldscherm kan worden bevestigd en zo een warboel van kabels kan worden vermeden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector

- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Verlengt het videosignaal met maximaal 80 m
- Ondersteunt resoluties van 1920x1200 of 1600x1200 tot op 50 m
- Ondersteunt resoluties van 1280x1024 of 1024x768 tot op 80 m
- Inclusief houder voor montage aan de wand, achterop het beeldscherm of in een meubel
- Enkele voedingsadapter kan worden aangesloten aan de lokale of externe kant van de verlenging
- Maakt gebruik van standaard Cat5-bekabeling of beter
- Systeem bestaat uit 1 basiseenheid en 1 ontvangeeenheid
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5 UTP
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Max. afstand	80m [263ft]
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 50m(164ft) 1280x1024 @ 80m(260ft)

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
----------------------------	-----------

		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Aansluitingen externe eenheid		1 - RJ-45
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Resolutie is afhankelijk van de afstand en de kwaliteit van de kabel. Cat5e UTP-kabels worden aanbevolen.
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	0.6A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	7.2
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
	Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
	Breedte product	5.4 in [13.8 cm]
	Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
	Gewicht product	9.3 oz [263.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	12.4 in [31.6 cm]

Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	2.4 in [6.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - VGA via Cat5 Zender
	1 - VGA via Cat5 Ontvanger
	1 - Montagebeugel (incl. schroeven)
	1 - VGA Kabel
	1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.