

VGA till Cat 5 skärmförlängarset (80 m) - VGA Cat5-förlängare

Produkt ID: ST121UTPEP



ST121UTPEP VGA-videoförlängare över Cat 5 - punkt-till-punkt låter dig ansluta en VGA fjärrskärm/projektor upp till 80 m bort från källan för VGA-signalen. ST121UTPEP är ett set som inkluderar både en lokal enhet och en fjärrenhet och är en komplett lösning för anslutningar med en enda källa/skärm som sänder VGA-källsignalen över en vanlig Ethernet-kabel (Cat5 eller bättre UTP-kabel, avslutad med RJ45-kontakter).

ST121UTPEP erbjuder en bekväm och kostnadseffektiv VGA-distribution och behöver bara en strömadapter som kan installeras vid antingen den lokala änden eller den andra, beroende på vad som passar dig bäst.

För att garantera en trasselfri installation av ST121UTPEP medföljer ett monteringsfäste till mottagaren för att minimera onödiga sladdhävror.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i en ren och säker miljö
- Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn

- Förläng din skärm över industriområden med tuff miljö
- Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer
- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

- Förlänger videosignal med upp till 80 m.
- Stöder upplösningar på 1920x1200 eller 1600x1200 vid 50 m
- Stöder upplösningar på 1280x1024 eller 1024x768 vid 80 m
- Monteringsfäste medföljer
- En enda strömadapter kan anslutas vid den lokala änden eller den andra
- Använder standard Cat 5 eller bättre kablage
- Setet består av 1 basenhet och 1 fjärrenhet
- Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5 UTP
Audio	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximalt avstånd	80m [263ft]
Stödda upplösningar	1920x1200 @ 50m(164ft) 1280x1024 @ 80m(260ft)

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Fjärrenhetskontakter	1 - RJ-45
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.	Upplösningen kan variera vid avstånd beroende på kabelkvalitet. Cat 5e UTP-kablar rekommenderas.
------	--

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Utspanning	12V DC
Utström	0.6A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	7.2

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	5.4 in [13.8 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	9.3 oz [263.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	12.4 in [31.6 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	2.4 in [6.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - VGA över Cat5-sändare
	1 - VGA över Cat5-mottagare
	1 - Installationsfäste (med skruvar)
	1 - VGA-kabel
	1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.