

VGA Video Verlenger via Cat5 (ST121 Serie)

Productcode: ST121UTPEU



Met de ST121UTPEU VGA Video Verlenger via Cat5 kunt u uw VGA-videosignaal tot 150 meter verlengen en maximaal 4 beeldschermen (2 lokaal en 2 op afstand) aansluiten op een enkele bron. De ST121UTPEU is een compleet systeem met een lokale zender en een ontvanger op afstand en biedt een complete oplossing voor situaties waarin monitoren verder weg zijn geplaatst.

De basiseenheid is voorzien van een enkele VGA-ingang en twee VGA-uitgangen zodat het mogelijk is aan de bron uw VGA-sigitaal te bekijken en te splitsen naar twee aparte schermen. Het VGA-videosignaal wordt vervolgens via standaard 4-paars Cat5 of betere UTP-kabel doorgestuurd naar de ontvanger die ook is voorzien van twee extra VGA-uitgangen, zodat u de vrijheid heeft om uw VGA-bron weer te geven op in totaal vier monitoren.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector

- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
- 212 MHz VGA-bandbreedte maakt resoluties mogelijk tot 1600x1200 bij een refresh rate van 85 Hz
- Bestaat uit 1 basiseenheid voor lokale weergave en 1 ontvanger voor weergave op afstand
- Inclusief VGA-verlengkabel om de basiseenheid aan te sluiten op de computer, en de benodigde voedingsadapters
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
- Maakt gebruik van standaard Cat5 UTP-netwerkkabel voor een efficiënte en betrouwbare gegevensoverdracht
- Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren
- Zorgt voor een haarscherpe beeldkwaliteit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bekabeling	Cat5 UTP
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale kabellengte	426.4 ft [130 m]
Max. afstand	150m [492ft]
Maximale analoge resoluties	Distance/Resolution 262ft(80m)/1600x1200 @85Hz 500ft(150m)/640x480 @60Hz

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
----------------------------	-----------

		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45	
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Stroomverbruik is AC 9V 130mA (max.) voor de basiseenheid en AC 9V 180mA (max.) voor de externe eenheid
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Voedingsbron	Inclusief 2 wisselstroomadapters
	Ingangsstroom	.18
	Uitgangsspanning	9 AC
	Uitgangsstroom	0.5A
	Vermogensopname	4.5
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.7 in [11.9 cm]
	Breedte product	3.4 in [8.6 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
	Gewicht product	1.7 lb [0.8 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	0.8 in [2.0 cm]
Package Height	8.8 in [22.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 lb [1.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - VGA Verlenger Basiseenheid
	1 - VGA Verlenger Externe Eenheid
	1 - Montagebeugel voor ontvanger (incl. schroeven)
	2 - Set rubberen voetjes
	2 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.