

VGA-videoförlängare över Cat5 (ST121-serien)

Produkt ID: ST121UTPEU



ST121UTPEU VGA-videoförlängare över Cat5 låter dig förlänga din VGA-videosignal med upp till 150 meter och ansluta upp till 4 skärmar (2 lokala och 2 fjärr) från den enda källan. ST121UTPEU är ett paket som innehåller både en lokal sändare och en fjärrmottagare som ger en komplett lösning för tillfällen då fjärrskärmar behövs.

Den lokala enheten har en enda VGA-ingång samt två VGA-utgångar vilket ger dig möjligheten att se och dela upp VGA-signalen till två oberoende skärmar lokalt. VGA-videosignalen skickas sen över en 4 pars standard-UTP-kabel i kategori 5 eller bättre till fjärrenheten som dessutom har två ytterliggare VGA-utgångar som ger dig friheten att visa VGA-källan på upp till fyra skärmar.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i en ren och säker miljö
- Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn
- Förläng din skärm över industriområden med tuff miljö

- Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer
- Optimerar placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

- Förlänger videokablar med upp till 150 m
- 212 MHz VGA bandbredd tillåter upplösningar på upp till 1600x1200 vid en uppdateringsfrekvens på 85 Hz
- Består av 1 basenhet för den lokala skärmen och en fjärrenhet för fjärrskärmen
- Inkluderar VGA-förlängningskabel för att ansluta basenheten till datorn och AC-strömadaptrar
- Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- Använder rak, partvinnad, standardnätverkspatchkabel i kategori 5 för ekonomisk och pålitlig dataöverföring
- Stöder VGA, SVGA och Multisync-skärmar
- Ger kristallklar bildkvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kablage	Cat 5 UTP
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximal kabellängd	426.4 ft [130 m]
Maximalt avstånd	150m [492ft]
Maximal analog upplösning	Distance/Resolution 262ft(80m)/1600x1200 @85Hz 500ft(150m)/640x480 @60Hz

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45

		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Fjärrenhetskontakter		1 - RJ-45
		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Strömförbrukningen är AC 9V 130 mA (max) för basenhet, AC 9V 180 mA (max) för fjärrenhet
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström
Ström	Strömkälla	2 AC-adaptrar medföljer
	Inström	.18
	Utspanning	9 AC
	Utström	0.5A
	Strömförbrukning	4.5
Utseende	Färg	Svart
	Produktlängd	4.7 in [11.9 cm]
	Produktbredd	3.4 in [8.6 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.3 cm]
	Produktvikt	1.7 lb [0.8 kg]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	4.9 in [12.5 cm]
	Package Width	0.8 in [2.0 cm]
	Paketets höjd	8.8 in [22.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - Lokal VGA-förlängarenhet
 - 1 - Fjärr-VGA-förlängarenhet
 - 1 - Monteringsfäste för mottagare (med skruvar)
 - 2 - Set gummifötter
 - 2 - Strömadapter
 - 1 - Instruktionsbok
-

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.