

Mini VGA Video en Audio Verlenger over Cat5

Productcode: ST121UTPMINI



De ST121UTPMINI Mini VGA Video en Audio Verlenger over Cat5 biedt een complete oplossing voor point-to-point narrowcasting in hoge resolutie in de vorm van een lokale zendeenheid en een ontvanger op afstand.

Sluit gewoon de lokale (zender)eenheid aan op de VGA-video- en -audiobron en de andere eenheid op een tot op 90 meter afstand geplaatst VGA-beeldscherm. Voor het verlengen van het VGA- en audiosignaal wordt er een point-to-point-verbinding gelegd met behulp van een Cat5/Cat6 UTP-abel.

Met de Cat5 VGA-verlenger kunt u op kosteneffectieve wijze uw beeldscherm plaatsen waar nodig en zo de gewoonlijke afstandsbeperkingen overbruggen voor een effectievere narrowcasting-configuratie. Deze compacte verlenger is klein genoeg om achter het beeldscherm te worden weggestopt, zelfs wanneer de ruimte beperkt is.

Toepassingsoverzicht

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor kleine ruimtes of wanneer een VGA-verlenger in een behuizing onhandig is
- Gebruik narrowcasting om de aandacht te trekken van uw publiek en lever actuele informatie zoals u wilt dat het wordt gezien en gehoord

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs, bedrijfsleven, gezondheidszorg, horeca en detailhandel
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Geef VGA-video en audio door via een enkele Cat5-kabel of beter
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 op 90m afstand
- Zendenheid gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ontvanger heeft een ingebouwde regeling voor het afstemmen van de beeldkwaliteit
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5e UTP of beter
Audio	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale kabellengte	295.2 ft [90 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 90m(295ft)
Audiospecificaties	Tweekanaals stereo audio ondersteund

Connector(en)

Connectoren lokale	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
--------------------	------------------------------

eenheid

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

RJ-45

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Aansluitingen externe eenheid VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

RJ-45

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

Dit product wordt geleverd met een enkele AC-adapter voor gebruik aan de externe kant. De lokale eenheid wordt gevoed via een vrije USB-poort.

Indicatoren

LED-indicatoren

Power en videostatus

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

110V-240V AC

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

1A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

5

Fysieke eigenschappen

Kleur

Blauw

Type behuizing

Aluminium



Lengte product	13.4 in [34 cm]
Breedte product	1.3 in [32 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	3.0 oz [84 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.4 in [21.2 cm]
Package Width	3.0 in [75 mm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.2 oz [430 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	VGA via Cat5 Zender (lokaal)
	VGA via Cat5 Ontvanger (extern)
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

