

Trådlös HD-förlängare WHDI - 1080p trådlös HD 30 m

Produkt ID: ST121WHD



Till förlängningssetet ST121WHD med trådlös HD-video medföljer både en WHDI-sändare och -mottagare vilket gör att man kan sända en full HD-videosignal (1080p) trådlöst så väl som ljud och IR från en HD-signalkälla till en HD-skärm eller projektor placerad upp till 30 m bort.

ST121WHD är ett sammansatt set som innehåller både lokala enheter och fjärrenheter och en IR-fjärrkontroll vilket ger ett komplett, genomgående alternativ för en skärmanlutning med digital skyltning.

Den trådlösa HD-förlängaren är en kostnadseffektiv lösning som ger full HD-video, så väl som ljud och infraröd (IR), tar bort behovet av dyr kabelinfrastruktur och ger ett trådlöst alternativ i miljöer där man helst slipper kablar (t.ex. i mitten av ett rum, styrelserum, etc.) eller på svåråtkomliga platser.

Detta mångsidiga WHDI-sändar-/mottagarset är kompatibelt med både HDCP- och WHDI-standarder och säkerställer att även de nyaste enheterna klarar av att skicka signaler samt har stöd för full 1080p-upplösning och bifogat digitalt ljud. Med setet kan du dessutom styra källanheten på avstånd via IR-förlängaren (fjärrkontrollen) för en komplett HD-förlängningslösning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i en ren och säker miljö

- Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn
- Förläng din visning i tuffa miljöer (t.ex. i fabriker)
- Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer
- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

- Förläng HD-video till upp till 30 m bort
- Inklusive WHDI-sändare (lokal enhet) och WHDI-mottagare (fjärrenhet)
- Stöder upplösningar på upp till 1080p (1920x1080)
- Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- IR-fjärrkontroll gör att du kan styra din källanhet på avstånd via den trådlösa anslutningen på sändaren

Hårdvara


Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Trådlöst Ethernet
Audio	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximalt avstånd	30 m / 100 ft
Maximal digital upplösning	1920x1080
Stödda upplösningar	Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p , Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter HDMI (19-stifts)



Fjärrrenhetskontakter HDMI (19-stifts)

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Det maximala avståndet mellan sändaren och mottagaren är 30 meter. Om den trådlösa signalen stoppas av väggar eller andra hinder är det troligt att signalkvaliteten och maxavståndet minskar. Vilket frekvensband som används kan variera på grund av lagar i olika regioner

Indikatorer

LED-indikatorer Trådlös indikator för nätverksstatus
Indikator för videostatus

Ström

Power Source AC-adapter medföljer
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4A
Utspänning 5 DC
Utström 2A
Polaritet på mittpol Positiv
Kontakttyp M

Miljö

Drifttemperatur 0~40°C
Förvaringstemperatur -20~60°C
Luftfuktighet 5% ~ 90% RH

Utseende

Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktlängd 5.8 in [14.8 cm]
Produktbredd 3.8 in [97 mm]

Produkt höjd	0.7 in [18 mm]
Produkt vikt	15.5 oz [440 g]

Förpackning

Package Length	10.6 in [27 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.2 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Trådlös HD-sändare
	Trådlös HD-mottagare
	IR-fjärrkontroll
	Positioneringsställ
	HD-kabel
	Förlängningsanslutning för IR-fjärrkontroll
	Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

