

## Trådlöst HDMI-sändar- och mottagarpaket - 200 m - 1080p

Produkt ID: ST121WHDLR



Detta trådlösa långdistans HDMI-förlängar- och mottagarpaket låter dig sända din audio/video-signal från en HDMI-källa till en fjärrskärm som är placerad upp till 200 m bort.

Denna trådlösa HDMI-förlängare är ett praktiskt och bekvämt alternativ till traditionellt videokablage, vilket eliminerar kostnaden av att installera en dyr ledningsinfrastruktur. Detta paket innehåller både sändare och mottagare så att du slipper kostnaden med att köpa flera enheter för en uppgift.

Detta trådlösa förlängningspaket använder Wi-Fi för att sända en högupplöst 1080p HDMI-signal, samt en IR-signal för att styra din källanhet på avstånd.

Med denna trådlösa videoförlängare kan du förlänga eller spegla din enhet för att dela dokument eller multimedia från var som helst i rummet, vilket gör det till en perfekt lösning för att dela idéer med dina kollegor. Den är också utmärkt för digital skyltning eftersom den låter dig installera skärmen där du vill, till skillnad från trådbundna lösningar som tvingar dig att kompromissa angående plats.

HDMI-videosändare och -mottagare är väldigt enkla att installera och använda. Med enkel plug-and-play-installation är det lätt och problemfritt att komma igång. Förlängaren är en ren hårdvarulösning som inte behöver mjukvara eller drivrutiner, så att du slipper komplicerad installation och konfiguration av mjukvara.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet





## Användning

- Överför HDMI trådlöst till din HDTV
- Förläng video via Wi-Fi för att slippa borra genom väggar
- Optimera placering av demostationer vid mässor
- Projicera högupplöst digital skyltning trådlöst

## Funktioner

- Uppnå trådlös HDMI-förlängning på långdistans, på avstånd upp till 200 m
- Eliminera sladdtrassel och installationskostnader utan sämre bildkvalitet
- Praktisk allt-i-ett-lösning med både trådlös sändare och mottagare
- Upplev och njut av full HD med stöd för upplösningar upp till 1920x1080 (1080p)
- Problemfri installation som varken kräver mjukvara eller drivrutiner

---

### Hårdvara

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Garantipolicy | 2 Years           |
| Portar        | 1                 |
| Kablage       | Trådlöst Ethernet |
| Audio         | Ja                |
| Hyllmonterbar | Ja                |
| Kedjekoppling | Nej               |

---

### Prestanda

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Maximalt avstånd           | 200m [656ft]               |
| Maximal digital upplösning | 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p) |

Stödda upplösningar Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024)

Frekvens 5GHz

#### Kontakt(er)

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Lokala enhetskontakter | 1 - HDMI (19-stifts)         |
|                        | 1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) |
| Fjärrenhetskontakter   | 1 - HDMI (19-stifts)         |
|                        | 1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR) |

#### Indikatorer

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| LED-indikatorer | 2 - Video-länk   |
|                 | 2 - Nätverkslänk |

#### Ström

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Strömkälla | AC-adapter medföljer |
| Utspanning | 5 DC                 |
| Utström    | 2A                   |
| Kontakttyp | H                    |

#### Miljö

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Förvaringstemperatur | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) |
| Luftfuktighet        | 25%-60%                       |

#### Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Svart            |
| Kabinetttyp  | Av plast         |
| Produktlängd | 4.3 in [11.0 cm] |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Produktbredd | 2.5 in [6.4 cm]  |
| Produkthöjd  | 1.0 in [2.5 cm]  |
| Produktvikt  | 8.3 oz [236.0 g] |

---

#### Förpackning

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Förpackningsantal       | 1                 |
| Paketets längd          | 10.6 in [26.8 cm] |
| Package Width           | 8.1 in [20.6 cm]  |
| Paketets höjd           | 3.8 in [9.7 cm]   |
| Fraktvikt (förpackning) | 2.4 lb [1.1 kg]   |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - HDMI över trådlös sändarenhet          |
|                 | 1 - HDMI över trådlös mottagarenhet        |
|                 | 1 - 1 m IR-blaster                         |
|                 | 1 - 1 m IR-mottagare                       |
|                 | 1 - 1,5 m HDMI-kabel                       |
|                 | 2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK) |
|                 | 2 - Monteringsutrustning                   |
|                 | 1 - snabbstartsguide                       |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.