

Trådlöst HDMI-videoförlängningspaket med bärbar sändare för Ultrabook-datorer och bärbara datorer – 15 m

Produkt ID: ST121WHDST



Det ST121WHDST trådlösa HDMI-förlängningspaketet gör det möjligt att förlänga en HDMI audio/video-signal trådlöst upp till 15 m med WHDI-teknik – en komplett ände-till-ände-lösning som innehåller både den trådlösa HDMI-sändaren och -mottagaren.

HDMI-förlängaren har stöd för digital audio och videoupplösningar på upp till 1080p och ger trådlös videoförlängning utan minskad HDMI-kvalitet.

Den trådlösa förlängaren har en sändare med USB-ström i nyckel-stil, är maximalt bärbar och kan enkelt bytas från en Ultrabook™-dator eller bärbar dator till en annan så att källan kan förflyttas vid användning.

ST121WHDST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en bärbar dator direkt till en skärm eller projektor i styrelserummet utan att installera videokablar och växla enkelt mellan en videokälla till en annan
- Förläng skärmen säkert över industrimiljöer utan kablar

- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

- Bärbar sändare med liten nyckel-design och USB-ström
- 15 m trådlös videoförlängning
- Sändare och mottagare medföljer
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Stöder videoupplösning på upp till 1080p

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Trådlöst Ethernet
Audio	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximalt avstånd	15m [50ft]
Maximal digital upplösning	1920x1080
Stödda upplösningar	Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p , Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Frekvens	5.1-5.9GHz

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - USB Mini-B (5-stifts)
Fjärrenhetskontakter	1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Det maximala avståndet mellan sändaren och mottagaren är 15 meter. Om den trådlösa signalen stoppas av väggar eller andra hinder är det troligt att signalkvaliteten och maxavståndet minskar.
	Micro USB-porten på sändaren är strömförsörjande
	USB-porten på mottagaren är endast för uppdatering av inbyggd programvara

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Trådlös indikator för nätverksstatus
	2 - Indikator för videostatus

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	115 ~ 230
Inström	0.3 A
Utspänning	5 DC
Utström	1A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	5

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Luftfuktighet	0 %~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.8 in [14.8 cm]

Produktbredd	3.8 in [9.7 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	15.5 oz [440 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Paketets bredd	6.1 in [15.5 cm]
Paketets höjd	2.2 in [55 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Trådlös HDMI-sändare
	1 - Trådlös HDMI-mottagare
	1 - Fjärrkontroll
	1 - USB-kabel (sändare ström)
	1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - stativ (för mottagare)
	1 - högervinklad HDMI-adapter (för sändare)
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.