

2-poort DVI Video Splitter met Audio

Productcode: ST122DVIA



Met de DVI-splitter ST122DVIA kunt u een DVI-video- en audiosignaal verdelen over twee beeldschermen. Het fungeert tevens als een signaalversterker zodat u uw DVI-monitoren tot op 10 m afstand van uw computer of DVI-signaalbron kunt plaatsen.

De DVI-splitter ondersteunt high-definition resoluties tot 1080p (HDTV) / 1920x1200 (PC) en is een eenvoudige en handige DVI-video-oplossing voor vrijwel elke toepassing of gebruiksomgeving (onderwijs, gezondheidszorg, professionele multimedia, controlecentra, detailhandel).

De DVI-videosplitter/signaalversterker is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zodat u het meeste haalt uit uw DVI-monitoren, projectoren of plasmaschermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit DVI-projectoren, monitoren en videowalls aan voor narrowcasting-toepassingen en lever multimedia-informatie aan uw doelpubliek.
- Ideaal voor gebruik op beurzen, in de detailhandel en de gezondheidszorg, op bus- en treinstations, in het onderwijs en in gebedshuizen.

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels bij 60 Hz
- Splitst zowel video als 3,5 mm analoge stereo-audio
- Compatibel met DVI en HDCP voor een gemakkelijke distributie van HD-video
- Nauwkeurige en betrouwbare weergave van digitale video zonder verzwakking of vervorming van het signaal
- Snelle en eenvoudige installatie voor een verbinding in enkele minuten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DVI
Poorten	2
AV-uitgang	DVI
Bekabeling	DVI
Industriestandaarden	DVI 1.0, en HDCP 1.1

Prestaties

Max. afstand	10m [33ft]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)

Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - DVI-I (29-polig)
Connector B	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 2 - DVI-I (29-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Groen - power/verbinding
-----------------	------------------------------

2 - Green - verbinding

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	7.1 in [18.1 cm]
Breedte product	3.4 in [8.5 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	14.2 oz [401.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.1 cm]
Package Width	3.9 in [10.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meeggeleverd

- 1 - DVI Splitter
- 4 - Rubberen voetjes
- 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
- 1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.